

SAI-M23-BE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach.

Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
Nr zam.	1995810000
Typ	SAI-M23-BE-L-4/4
GTIN (EAN)	4032248925674
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (UR) E344862

Wymiary i masa

Masa netto 10 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	8	kodowanie	brak
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	Podstawowy materiał obudowy	termoplastyczny poliamid PA 6, PBT
Cykle wpinania	> 1000	Stopień zanieczyszczenia	3
Prąd znamionowy	Styk 1 mm = 8 A, Styk 2 mm = 28 A	Rodzaj styku	Złącze żeńskie

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		


SAI-M23-BE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Rysunki

Układ styków



Rysunek wymiarowy



Technical data

No. of poles	5 + PE	4/4	
Number of contacts	6	4	4
Contact-ø	mm	2	2

4 times 1-mm female and 4 times 2-mm female

SAI-M23-BE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

1 mm




Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0	Wersja	
Nr zam.	1995830000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248925698		
Ilość	50 ST		

2 mm



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50	Wersja	
Nr zam.	1995820000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248925681		
Ilość	50 ST		
Typ	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0	Wersja	
Nr zam.	1170420000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962334		
Ilość	50 ST		

...do M23



Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi i akcesoriów do kabli czujnik-siłownik.

SAI-M23-BE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Wersja
Nr zam.	1203840000	Zaciskarka do styków sygnałowych i zasilających, poczw. Zagniatanie
GTIN (EAN)	4032248986934	karbowane
Ilość	1 ST	

Obudowa standardowa



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-M23-GS-L-7/17	Wersja
Nr zam.	1995800000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248925667	
Ilość	1 ST	
Typ	SAI-M23-GSW-L-7/12	Wersja
Nr zam.	1170280000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962327	
Ilość	1 ST	
Typ	SAI-M23-KS-L-7/17	Wersja
Nr zam.	1170270000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962259	
Ilość	1 ST	
Typ	SAI-M23-KSW-L-7/12	Wersja
Nr zam.	1170290000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962242	
Ilość	1 ST	
Typ	SAIE-M23-L-EM	Wersja
Nr zam.	1170320000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962419	
Ilość	1 ST	
Typ	SAIE-M23-L-HW	Wersja
Nr zam.	1170340000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962297	
Ilość	1 ST	
Typ	SAIE-M23-L-RM	Wersja
Nr zam.	1170310000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962358	
Ilość	1 ST	
Typ	SAIE-M23-L-VW	Wersja
Nr zam.	1170300000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962341	
Ilość	1 ST	