

HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kompaktowe

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Accessories
Nr zam.	2427930000
Typ	HDC MBUS4 D5E FC
GTIN (EAN)	4050118437010
Ilość	2 szt.

HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	34.8 mm	Głębokość (cale)	1.3701 inch
Wysokość	12.2 mm	Wysokość (cale)	0.4803 inch
Szerokość	12.2 mm	Szerokość (cale)	0.4803 inch
Masa netto	8 g		

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 90 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Dane ogólne

Liczba biegunów	4	kodowanie	Kodowanie D
Powierzchnia styku	połączony	Szybkość przesyłania danych	100 MBit/s
Opór izolacji	≥ 100 MΩ	Kategoria	Cat. 5e
Napięcie znamionowe	250 V	Znamionowe natężenie prądu	4 A
Cykle wpinania	100	Typ	złącze żeńskie
Stopień zanieczyszczenia	2		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Styki zaprasowywane



Kompaktowe
Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MBUS4 F AWG18	Wersja
Nr zam.	2565930000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575484	
Ilość	100 ST	
Typ	HDC MBUS4 F AWG22-20	Wersja
Nr zam.	2565910000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575460	
Ilość	100 ST	
Typ	HDC MBUS4 F AWG26-24	Wersja
Nr zam.	2565890000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575446	
Ilość	100 ST	

Tuleje ekranujące



Kompaktowe
Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MBUS CFS 5.0	Wersja
Nr zam.	2566080000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575927	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MBUS CFS 7.0	Wersja
Nr zam.	2566070000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575910	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 7.3	Wersja
Nr zam.	2566060000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575903	
Ilość	10 ST	

HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	HDC MBUS CF 7.9	Wersja
Nr zam.	2566050000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575897	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 8.5	Wersja
Nr zam.	2566040000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575880	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 9.1	Wersja
Nr zam.	2566030000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575873	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 9.7	Wersja
Nr zam.	2566020000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575866	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 10.3	Wersja
Nr zam.	2566010000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575859	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 11.0	Wersja
Nr zam.	2566000000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575712	
Ilość	10 ST	

offenes Ende / offenes Ende



Kompaktowe
Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC XX5E02 OXXXXDM-1000	Wersja
Nr zam.	2712581000	
GTIN (EAN)	4050118752755	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC XX6A01 OXXXXDM-1000	Wersja
Nr zam.	2712671000	
GTIN (EAN)	4050118753011	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC XX5E01 OXXXXDM-1000	Wersja
Nr zam.	2712571000	
GTIN (EAN)	4050118752748	
Ilość	1 ST	

HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	HDC XX6A02 O0XXDM-1000 Wersja
Nr zam.	2712681000
GTIN (EAN)	4050118753028
Ilość	1 ST