

## TCC 6.4/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



#### Regulowane połączenia krzyżowe

Skorzystaj z możliwości zwiększenia uniwersalności połączeń krzyżowych. Złącza krzyżowe TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) umożliwiają utworzenie indywidualnych połączeń krzyżowych dla nawet 51 styków. Maksymalna liczba łączonych biegunów została zwiększona do 32. Materiał paska może zostać bardzo łatwo skrócony do odpowiedniej długości. Złącza krzyżowe przekonują łatwą obsługą oraz przejrzystością i uniwersalnymi możliwościami połączeń. Dodatkowa siatka zapobiega deformacji sprężyny w trakcie montażu.


Złącza krzyżowe dla nawet 51 styków z możliwością indywidualnej regulacji. Dodatkowa belka zapobiega deformacji sprężyny Zwiększony przekrój - możliwość podłączenia nawet 32 biegunów Odporność na drgania

#### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	TERMSERIES, Łącznik poprzeczny
Nr zam.	<a href="#">2556430000</a>
Typ	TCC 6.4/2 BL
GTIN (EAN)	4050118566949
Ilość	10 szt.



**Rysunek wymiarowany**



**Różne**

**Type code TERMSERIES accessories**



**Kody typów**

## TCC 6.4/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Narzędzia do cięcia



Narzędzia do cięcia przewodów o średnicy zewnętrznej do 8 mm, 12 mm, 14 mm oraz 22 mm. Ostrze o specjalnym kształcie pozwala na cięcie przewodów miedzianych i aluminiowych bez zgniatania oraz przy minimalnym wysiłku. Narzędzia tnące (od KT 8 do KT 22) są również wyposażone w izolację ochronną z certyfikatami badań przeprowadzonych przez VDE i GS do 1000 V zgodnie z normą EN/IEC 60900.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KT 14	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">1157820000</a>		
GTIN (EAN)	4032248945344		
Ilość	1 ST		
			narzędzia do cięcia, Obcinaczki na jedną rękę

## Narzędzia do cięcia i uwalniania złączy poprzecznych



do połączeń poprzecznych serii Z Weidmüller do połączeń poprzecznych od WQV 2,5 do WQV 35 do okien połączeń poprzecznych zacisków WTR 2,5 i WSI 6

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KT ZQV	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9002170000</a>		
GTIN (EAN)	4032248291670		
Ilość	1 ST		
			Cutting tool for one-hand operation
Typ	WAW 1 NEUTRAL	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9004500000</a>		
GTIN (EAN)	4008190053925		
Ilość	1 ST		
			Miscellaneous tools