Karta katalogowa

SAI-T-M12-K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



RoHS COMPLIANT

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze wtykowe Y
Nr zam.	2616500000
Typ	SAI-T-M12-K
GTIN (EAN)	4050118621563
Ilość	1 szt.

Karta katalogowa

SAI-T-M12-K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty	
ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E310075

Wymiary i masa

Masa netto	100 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	5	kodowanie	K-coded
Powierzchnia styku	pozłacany	Podstawowy materiał obudowy	TPU
Znamionowe natężenie prądu	12 A	Stopień ochrony	IP65, IP67, IP68
Stopień zanieczyszczenia	3	Dławnica kablowa	M 12
Przyłącze ekranu	Nie	Zakres temperatury obudowy	-30...+90 °C

Dane przyłącza

Wyjście wielokrotne - łącznik wtykowy	Kołek M12	Wyjście pojedyncze 1 - łącznik wtykowy	Złącze żeńskie M12
Wyjście pojedyncze 2 - łącznik wtykowy	Złącze żeńskie M12	Moment dokręcający	M12: 0,8 - 1,2 Nm

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-2-111

Dane ogólne

Liczba biegunów	5	kodowanie	K-coded
Powierzchnia styku	pozłacany	Podstawowy materiał obudowy	TPU
Znamionowe natężenie prądu	12 A	Stopień ochrony	IP65, IP67, IP68
Stopień zanieczyszczenia	3	Dławnica kablowa	M 12
Napięcie znamionowe	630 V AC	Przyłącze ekranu	Nie
Zakres temperatury obudowy	-30...+90 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	-

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-T-M12-K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rysunki


Rysunek wymiarowy



Schemat biegunów



Schemat biegunów



Schemat biegunów

