

**WCU 501 RS232 CABLE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



W pełni hermetyczne moduły logiki WCU 501 i WCU 650 pozwalają na monitorowanie, sterowanie oraz regulowanie procesów – nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Pod tym względem urządzenia z serii WCU mają optymalne wymiary, wydajność i wytrzymałość oraz są wygodne w użyciu. Intuicyjne, graficzne środowisko programowe Micon-L pozwala na elastyczne przełączanie wejść analogowych i cyfrowych, a także wyjść cyfrowych. Na życzenie możemy rozszerzyć funkcjonalność oprogramowania oraz sprzętu w celu dostosowania do indywidualnych wymagań klienta.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	universal, USB 2.0
Nr zam.	<a href="#">2515030000</a>
Typ	WCU 501 RS232 CABLE
GTIN (EAN)	4050118528756
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2024-06-30T00:00:00+02:00

## WCU 501 RS232 CABLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Długość	200 mm	Długość (cale)	7.874 inch
Masa netto	43 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-30 °C...60 °C	Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...60 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	----------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

Odporność na drgania	min. 50 m/s <sup>2</sup> (5 g) @ 10... 150 Hz
----------------------	--

## Dane przyłącza

Rodzaj przyłącza	9-biegunowe gniazdo SUB-D (żeńskie)
------------------	-------------------------------------

## Dane systemowe

Interfejs	Szeregowy RS232
-----------	-----------------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		