

HDC HP550 ABGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Obudowa ochronna wykonana jako odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium odpornego na wodę morską.

Obudowy z tej serii wyróżniają się wysokim stopniem wodoszczelności i pyłoszczelności, a także szczególnie dużą odpornością na uderzenia.

Specjalistyczna, dwustopniowa powłoka zapewnia wieloletnią niezawodność.

Wszystkie śruby, styki zaprasowywane oraz inne elementy zewnętrzne są wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2568530000
Typ	HDC HP550 ABGH CR 1P
GTIN (EAN)	4050118776638
Ilość	1 szt.

HDC HP550 ABGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

styki zaciskane



Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC HP 550 F 25	Wersja
Nr zam.	1220570000	wkład HDC, złącze żeńskie, Przyłącze zagniatane, Rozmiar instalacji:
GTIN (EAN)	4050118003840	550
Ilość	1 ST	
Typ	HDC HP 550 F 50	Wersja
Nr zam.	1177100000	wkład HDC, złącze żeńskie, 3600 V, Przyłącze zagniatane, Rozmiar instalacji: 550
GTIN (EAN)	4032248970919	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC HP 550 F 70	Wersja
Nr zam.	1268820000	wkład HDC, złącze żeńskie, 3600 V, Przyłącze zagniatane, Rozmiar instalacji: 550
GTIN (EAN)	4050118057584	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC HP 550 F 95	Wersja
Nr zam.	1079810000	wkład HDC, złącze żeńskie, 3600 V, Przyłącze zagniatane, Rozmiar instalacji: 550
GTIN (EAN)	4032248841707	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC HP 550 F 150	Wersja
Nr zam.	1079830000	wkład HDC, złącze żeńskie, 3600 V, Przyłącze zagniatane, Rozmiar instalacji: 550
GTIN (EAN)	4032248842018	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC HP 550 F 120	Wersja
Nr zam.	1079820000	wkład HDC, złącze żeńskie, 3600 V, Przyłącze zagniatane, Rozmiar instalacji: 550
GTIN (EAN)	4032248841806	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC HP 550 F 185	Wersja
Nr zam.	1079840000	wkład HDC, złącze żeńskie, 3600 V, Przyłącze zagniatane, Rozmiar instalacji: 550
GTIN (EAN)	4032248841905	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC HP 550 F 240	Wersja
Nr zam.	1120600000	wkład HDC, złącze żeńskie, 3600 V, Przyłącze zagniatane, Rozmiar instalacji: 550
GTIN (EAN)	4032248901609	
Ilość	1 ST	