

IE-TMC-PX1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi i akcesoriów do kabli czujnik-siłownik.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzia, Wkład narzędzia do zaciskania
Nr zam.	2696260000
Typ	IE-TMC-PX1
GTIN (EAN)	4064675015796
Ilość	1 szt.

IE-TMC-PX1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	23.75 mm	Głębokość (cale)	0.935 inch
Długość	23.6 mm	Długość (cale)	0.9291 inch
Masa netto	22 g		

Temperatury

Temperatura układania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Wykonanie do narzędzia zaciskowego, łącznik wtykowy

Opis styku

rodzaj styku	styki toczone	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 22
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 26		

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	poczw. Zagniatanie karbowane	Regulowany zakres obszaru zaciskania AWG	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26
-------------------------	------------------------------	--	--------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

IE-TMC-PX1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Styki zaprasowywane M12X

Styki zaciskowe precyzyjne obrabiane maszynowo dla M12X



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PIC-M12X-P-22/26	Wersja	
Nr zam.	2664880000	Styk, bez, złącze męskie	
GTIN (EAN)	4050118765342		
Ilość	100 ST		