

HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Uniwersalny

Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane zamówieniowe


Wersja	Zastosowanie danych, 50 V, 5 A, Liczba biegunów: 8, Przyłącze zagniatane, złącze żeńskie, Wymagane otwory wtykowe: 0
Nr zam.	2748640000
Typ	HDC MBUS HS 8 F
GTIN (EAN)	4050118890686
Ilość	1 szt.

HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com



HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Moduły elektroniczne




Uniwersalny
Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MEMC 2 FC	Wersja
Nr zam.	2748570000	Moduł danych, 50 V, 10 A, Liczba biegunów: 2, Przyłącze zagniatane,
GTIN (EAN)	4050118890587	złącze żeńskie, Wymagane otwory wtykowe: 2
Ilość	2 ST	

Płytki ekranujące MEMC



Oprócz złączy do pracy w trudnych warunkach, rodzina RockStar® obejmuje akcesoria do efektywnego, funkcjonalnego i bezpiecznego okablowania systemu, np. systemy kodowania, strzemiona osłonowe, płyty osłonowe oraz zapasowe uszczelki.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MEMC ADP	Wersja
Nr zam.	2748740000	Shield bus
GTIN (EAN)	4050118890624	
Ilość	1 ST	

Styki zacisku D-SUB



Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	Wersja
Nr zam.	2748730000	złącze żeńskie, złoto, 0.08 - 0.12 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890549	
Ilość	100 ST	

HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	Wersja	
Nr zam.	2748720000		złącze żeńskie, złoto, 0.2 - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890631		
Ilość	100 ST		

HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Elementy współpracujące

Moduły elektroniczne



Uniwersalny
Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MBUS HS 8 M	Wersja	
Nr zam.	2748650000	Zastosowanie danych, 50 V, 5 A, Liczba biegunów: 8, Przyłącze	
GTIN (EAN)	4050118890716	zagniatane, Złącze męskie, Wymagane otwory wtykowe: 0	
Ilość	1 ST		