

PC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kołpaki ochronne odpowiednie dla rozwiązań FieldPower i rodziny WIPL z okrągłym łącznikiem

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|-------------------------|
| Nr zam. | 2820090000 |
| Typ | PC RC M |
| GTIN (EAN) | 4064675591405 |

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E307231

Wymiary i masa

Masa netto 3 g

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura otoczenia -25 °C...125 °C

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Specyfikacje techniczne kabla

Napięcie izolacji <500 V (obudowa/PE)

Dane ogólne techniczne

Podstawowy materiał obudowy PA 66 Stopień ochrony IP67

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (cULus) E307231

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94 V-2 Stopień ochrony IP67

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002314 ETIM 9.0 EC002314

ETIM 10.0 EC002314 ECLASS 14.0 27-44-02-08

ECLASS 15.0 27-44-02-08

PC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Złącze wtykowe – system przykręcany



Złącza okrągłe z systemem przykręcania charakteryzują się kompaktową konstrukcją. Dzięki temu można ich używać w wielu różnych zastosowaniach i branżach. Są one dostępne zarówno jako wtyki, jak i gniazda.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| Typ | RC F P2 SP | Wersja |
| Nr zam. | 2903200000 | |
| GTIN (EAN) | 4099986 122376 | |
| Ilość | | |

Złącza DC



Złącza okrągłe z systemem przykręcania charakteryzują się kompaktową konstrukcją. Dzięki temu można ich używać w wielu różnych zastosowaniach i branżach. Są one dostępne zarówno jako wtyki, jak i gniazda.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| Typ | RC F P2 M20 SP | Wersja |
| Nr zam. | 2860640000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675576655 | |
| Ilość | | |