

CC-M 15/45 2X3 LRP AL SW SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	MetalliCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 45 mm, srebrny
Nr zam.	2859690000
Typ	CC-M 15/45 2X3 LRP AL SW SDR
GTIN (EAN)	4064675572596
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2025-12-31T00:00:00+01:00

CC-M 15/45 2X3 LRP AL SW SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Wymiary i masa

Głębokość	0.5 mm	Głębokość (cale)	0.0197 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0.5906 inch
Szerokość	45 mm	Szerokość (cale)	1.7716 inch
Masa netto	0.88 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -55...130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Wykonanie	wtykowy, z otworem montażowym 3,5 mm		
Szerokość	45 mm		
zakres temperatur roboczych, maks.	130 °C		
zakres temperatur roboczych, min.	-55 °C		
Barwny	srebrny		
Materiał podstawowy	Anodowane aluminium		
Nadrukowane znaki	według życzenia klienta		
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	MetalliCard	
Wielkość pola opisowego	15.2 x 42.2 mm		
Kompatybilna drukarka			
Liczba oznaczników w kombinacji	1 MetalliCard = Device markers		
Zakres temperatury stosowania	-55...130 °C		

Znaczniki urządzeń

Średnica otworu wierconego 3.30 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CC-M 15/45 2X3 LRP AL SW SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

