

THM SE-M 50 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Dzięki neutralnym etykietom bezpieczeństwa, oznakowanie zgodne z normą ISO 7010 może być teraz wdrażane elastycznie i łatwo.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Oznacznik urzędzeń, Oznaczniki urzędzeń, 50 x 50 mm, niebieski
Nr zam.	2885670000
Typ	THM SE-M 50 BL
GTIN (EAN)	4064675854272
Ilość	250 szt.

THM SE-M 50 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	0.1 mm	Głębokość (cale)	0.0039 inch
Wysokość	50 mm	Wysokość (cale)	1.9685 inch
Szerokość	50 mm	Szerokość (cale)	1.9685 inch
Masa netto	1 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Klej	Klej akrylanowy	Wykonanie	samoprzylepny
Szerokość	50 mm	Klasa palności wg UL 94	V-0
zakres temperatur roboczych, maks.	110 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-50 °C
Barwny	niebieski	Halogenki	Tak
Materiał podstawowy	warstwa winylu	Nadrukowane znaki	neutralna
Aprobata zgodnie z UL 969	Tak		

Znaczniki urządzeń

Halogenki Tak

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



THM SE-M 50 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Taśmy kolorowe



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Wersja
Nr zam.	2005040000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
Ilość	1 ST	

THM MULTIMARK



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Wersja
Nr zam.	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Ilość	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Wersja
Nr zam.	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Ilość	1 ST	