

WBC-S-10BK-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Systemy baterii do magazynowania energii odgrywają coraz większą rolę w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Zwykle składają się z kilku pojedynczych baterii, które muszą być szybkie i łatwe do zastąpienia. Złącze baterii Weidmüller (WBC) umożliwia szybkie podłączenie kilku baterii do systemu ESS przy użyciu zaledwie kilku prostych kroków – oraz równie szybkie rozłączenie w razie potrzeby. Dla większego bezpieczeństwa i łatwości obsługi bieguny są wyraźnie oznaczone: biegun dodatni w kolorze pomarańczowym i biegun ujemny w kolorze czarnym.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2991920000
Typ	WBC-S-10BK-M8
GTIN (EAN)	4099986868755
Ilość	5 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2026-09-29T00:00:00+02:00

WBC-S-10BK-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (UR) E529699

Wymiary i masa

Masa netto 61.42 g

Temperatury

długotrwała temperatura użytkowa, min. -40 °C

długotrwała temperatura użytkowa, maks. 125 °C

Wilgotność ≤85% wilgotności względnej

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Średnica styku Ø pręta	10 mm	Dopuszczenia	UL 4128
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Barwny	czarny
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	95 mm ²	Powierzchnia	Srebro
Typ	Złącze męskie	Materiał podstawowy	PA 66

Dane techniczne

Odporność na drgania	30 g	Klasa palności wg UL 94	V-0
Rezystancja skrośna	≥ 5000 MΩ	Napięcie znamionowe	1500 V
Znamionowe natężenie prądu	350 A	Stopień ochrony	IP67 wtykany
Cykle wpinania	≥ 100	Kategoria przepięciowa	II
Robocza wysokość nad poziomem morza	≤ 2000 m	Odporność na uderzenia	V2

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		

WBC-S-10BK-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

