

**PVHYM+XXM-XX06M-11****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabel Y jest stosowany do równoległego łączenia kilku stringów w systemie fotowoltaicznym, np. do dzielenia linii przed falownikiem.

Kable są dostępne w różnych wariantach przyłączy.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Fotowoltaika, Kabel ze złączem Y, 1x MC4 złącze żeńskie, 2x MC4 Male, 6mm <sup>2</sup> , 1100 V
Nr zam.	<a href="#">3032110000</a>
Typ	PVHYM+XXM-XX06M-11
GTIN (EAN)	4099986981171
Ilość	1 szt.

## PVHYM+XXM-XX06M-11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Masa netto 89.8 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne  
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Konfekcjonowanie wiązek kabli PV

Wersja z przewodem PV

Strona przewodu	lewy
Liczba	1
Długość kabla	160 mm
Kolor przewodu	czarny
Przekrój przewodu	6 mm <sup>2</sup>
Prąd znamionowy	39 A
Zintegrowany bezpiecznik wmontowany	Nie
Wersja końca przewodu	złącza
Wersja złącza	MC 4
Typ zestyku wtykowego	żeńskie
Strona przewodu	prawe 1
Liczba	1
Długość kabla	200 mm
Kolor przewodu	czarny
Przekrój przewodu	6 mm <sup>2</sup>
Prąd znamionowy	39 A
Zintegrowany bezpiecznik wmontowany	Nie
Wersja końca przewodu	złącza
Wersja złącza	MC 4
Typ zestyku wtykowego	męskie
Strona przewodu	prawe 2
Liczba	2
Długość kabla	200 mm
Kolor przewodu	czarny
Przekrój przewodu	6 mm <sup>2</sup>
Prąd znamionowy	39 A
Zintegrowany bezpiecznik wmontowany	Nie
Wersja końca przewodu	złącza
Wersja złącza	MC 4
Typ zestyku wtykowego	męskie
Znamionowe napięcie stałe	1100 V
przekrój przewodu	6.00 mm <sup>2</sup>

## Charakterystyka elektryczna

Znamionowe napięcie stałe 1100 V

## PVHYM+XXM-XX06M-11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

### Klasifikacije

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

**PVHYM+XXM-XX06M-11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PVHYM+XXM-XX06M-11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

Drawings

www.weidmueller.com

