

## CA 100 DUO S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania-  
Szybka i wydajna obróbkaŁatwe dostosowanie do wyma-  
ganego zakresu przekrojów przewodówZdejmowanie  
izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kro-  
kuObróbka tulejek oraz styków innych producentów może  
doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Automaty, Automat do zdejmowania izolacji i zaci- skania
Nr zam.	<a href="#">2912430000</a>
Typ	CA 100 DUO S
GTIN (EAN)	4099986536005
Ilość	1 szt.

## CA 100 DUO S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	550 mm	Głębokość (cale)	21.6535 inch
Wysokość	440 mm	Wysokość (cale)	17.3228 inch
Szerokość	415 mm	Szerokość (cale)	16.3386 inch
Masa netto	42000 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c, 7a, 7cI

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## automaty do zdejmowania izolacji/zaciskania końcówek

obszar pozbawiany izolacji	4-6 mm <sup>2</sup> (opcjonalnie 10 mm <sup>2</sup> )/ AWG 12-10 (opcjonalnie AWG 8)	napęd	Elektropneumatyczne
czas taktowania	ok. 3 s	zaciśnięcie końcówki	Trapezowy
Przekrój tulejek na żyłę, max.	10 mm <sup>2</sup>	Przekrój tulejek na żyłę, min.	4 mm <sup>2</sup>
obszar zacisku, maks.	10 mm <sup>2</sup>	obszar zacisku, min.	4 mm <sup>2</sup>
długość zaciskanej końcówki	6 - 18 mm	Materiały zużywalne	z kołnierzem plastikowym
Przyłącze sprężonego powietrza	5-5,5 bara	przyłącze elektryczne	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## CA 100 DUO S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Akcesoria / części zamienne



Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania Szybka i wydajna obróbka Łatwe dostosowanie do wymaganego zakresu przekrojów przewodów Zdejmowanie izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kroku Obróbka tulejek oraz styków innych producentów może doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	URS CA 100 DUO S 6+10 MM	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2912450000</a>	Automaty, Część zamienna
GTIN (EAN)	4099986536029	
Ilość	1 ST	
Typ	URS CA 100 DUO S 4+10 MM	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2912440000</a>	Automaty, Część zamienna
GTIN (EAN)	4099986536012	
Ilość	1 ST	