

MOPL K41 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.



Abbildung ähnlich

seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Płyta montażowa, Wysokość: 104 mm, Szerokość: 109 mm, Głębokość: 2 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa ocynkowana, ocynkowany, srebrny
Nr zam.	3073070000
Typ	MOPL K41 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858001
Ilość	1 szt.

MOPL K41 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	2 mm	Głębokość (cale)	0.0787 inch
Wysokość	104 mm	Wysokość (cale)	4.0945 inch
Szerokość	109 mm	Szerokość (cale)	4.2913 inch
Wymiar mocowania wysokość	52 mm	Wymiar mocowania szerokość	95 mm
Masa netto	130.24 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Grubość materiału	2 mm	Rodzaj zamocowania	przykręcany
Powierzchnia	ocynkowany	Materiał podstawowy	blacha stalowa ocynkowana

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	2 mm	Rodzaj zamocowania	przykręcany
Powierzchnia	ocynkowany	Materiał podstawowy	blacha stalowa ocynkowana
Wymiar mocowania szerokość	95 mm	Wymiar mocowania wysokość	52 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MOPL K41 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

TS 15



seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS15X5 ST K41	Wersja
Nr zam.	8898030000	Szyna nośna, TS 15, Szerokość: 106 mm, z otworem podłużnym, Stal,
GTIN (EAN)	4032248648788	ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Ilość	20 ST	

Głębokość 7,5 mm



seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS35X7.5 ST K41	Wersja
Nr zam.	8000003439	Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 105 mm, bez otworu
GTIN (EAN)	4050118652628	podłużnego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Ilość	20 ST	