

RC M P3 M20 C SP



Złącza okrągłe z systemem „kliknięcia” umożliwiają szybkie tworzenie połączeń o wysokiej klasie ochrony. Są one dostępne zarówno jako wtyki, jak i gniazda.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2992980000
Typ	RC M P3 M20 C SP
GTIN (EAN)	4099986872059

RC M P3 M20 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Średnica

20 mm

Masa netto

14.08 g

Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura otoczenia

-25 °C... 125 °C

Temperatura eksploatacyjna

-40 °C...60 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów

3

Powierzchnia styku

Mosiądz

Rodzaj przyłącza

PUSH IN, Zacisk dźwigni,
PUSH IN z akuatorem

kodowanie

brak

LED

Nie

Podstawowy materiał obudowy

PA 66

Średnica kabla, maks.

13 mm

Materiał styków

Mosiądz

Średnica kabla, min.

7 mm

Przekrój przyłącza przewodu, min.

0.25 mm²

Przekrój przyłącza przewodu, maks.

1.5 mm²

Znamionowe natężenie prądu

17.5 A

Napięcie znamionowe

500 V

Rodzaj styku

Złącze męskie

Stopień ochrony

IP68

Materiał pierścienia gwintowanego

tworzywo sztuczne

Przyłącze ekranu

Nie

Przekrój przyłącza, min.

0.5 mm²

Przekrój przyłącza, maks.

4 mm²

Dane ogólne

Liczba biegunów

3

Zabezpieczenie przez pomieszaniem
biegunów

Tak

Ścieżka połączenia

M20

Rodzaj przyłącza

PUSH IN, Zacisk dźwigni,
PUSH IN z akuatorem

Podstawowy materiał obudowy

PA 66

Klasyfikacje

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 9.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16

ECLASS 15.0

27-44-01-16

Rysunki



Akcesoria

Narzędzie montażowe do złącz okrągłych M20



Narzędzie:
To narzędzie idealnie nadaje się do montażu
wbudowywanych złącz M20.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MTA RC	Wersja
Nr zam.	2884950000	
GTIN (EAN)	4064675852070	
Ilość		

Złącze wtykowe – system oparty na „kliknięciach”



Złącza okrągłe z systemem „kliknięcia” umożliwiają
szybkie tworzenie połączeń o wysokiej klasie ochrony. Są
one dostępne zarówno jako wtyki, jak i gniazda.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RC F P3 C SP	Wersja
Nr zam.	2992970000	
GTIN (EAN)	4099986872042	
Ilość		