

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Fotowoltaika, Przycisk zatrzymania awaryjnego, 1-biegunowe, 600 V AC, 5 A, Kompletna obudowa
Nr zam.	3077660000
Typ	AC SB E 5A 1POL PO 06KV
GTIN (EAN)	4099987081887
Ilość	1 szt.

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	117 mm	Głębokość (cale)	4.6063 inch
Wysokość	80 mm	Wysokość (cale)	3.1496 inch
Szerokość	72 mm	Szerokość (cale)	2.8346 inch
Masa netto	233 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia	-25 °C...70 °C	Wilgotność	5 do 95 % (bez kondensacji)
-----------------------	----------------	------------	-----------------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Gwarancja

Czasokres	5 lat
-----------	-------

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP66
-----------------	------

Obudowa

rodzaj montażu	4 wkręty
----------------	----------

Przycisk zatrzymania awaryjnego

rodzaj montażu	4 wkręty	Wskazanie statusu	2-stopniowy
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC)	500 V	Maksymalne napięcie stałe, Uc (DC)	212 V
Liczba zestyków jako zestyk rozwierny	1	Stopień ochrony (NEMA)	1
Średnica przycisku ekranowego	45 mm	Metoda odblokowania	Zwalnianie przez obrót
Status indicator available	Tak	Liczba zestyków jako zestyk zwierny	1

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002034	ETIM 9.0	EC002034
ETIM 10.0	EC002034	ECLASS 14.0	27-37-12-44
ECLASS 15.0	27-37-12-44		

Karty specyfikacji przetargowych

Długa specyfikacja	PV emergency stop switch. Suitable for remote triggering of a fireman
--------------------	--

Dane techniczne

switch to switch off the AC side.

Max. Continuous voltage, Uc (AC): 500 V

Max. Continuous voltage, Uc (DC): 212 V The switch is unlocked via a rotary release.

Number of contacts as NO contact: 1

Number of contacts as NC contacts: 1

Number of switching positions: 2 The switch is mounted using 4 screws.

The electrical connection is made via cable glands.

Protection class (IP): 65


Protection class (NEMA): 4X

Complete device with protective collar.

Dimensions HxWxD: 80x72x117 mm.

Approval according to low voltage switchgear EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014

Rysunki



Akcesoria

www.weidmueller.com

Przełącznik strażacki



Bezpieczne zdalne wyłączenie Dachowe instalacje fotowoltaiczne mogą wymagać urządzenie odłączającego w punkcie, w którym kable są wprowadzane do budynku, podłączonego do sieci zasilania w budynku. Pozwala to straży pożarnej na prowadzenie prac gaśniczych w sytuacji awaryjnej bez niepotrzebnego zagrożenia. Po przywróceniu zasilania wyłącznik pożarowy PV Next Fireman automatycznie ponownie łączy stringi fotowoltaiczne.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Wersja
Nr zam.	8000098970	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV
GTIN (EAN)	4099986665293	Next, 1100 V, 2 MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Ochronnik
Ilość	1 ST	przeciwprzepięciowy I / II, Odłącznik zdalny, MC4-Evo 2
Typ	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Wersja
Nr zam.	8000114374	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV
GTIN (EAN)	4099986766976	Next, 1100 V, 2 MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Ochronnik
Ilość	1 ST	przeciwprzepięciowy I / II, Odłącznik zdalny, WM4C
Typ	PVC DC 2I 1O 4MPP RD EV...	Wersja
Nr zam.	8000111429	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next,
GTIN (EAN)	4099986853614	1100 V, 4 MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Odłącznik zdalny,
Ilość	1 ST	MC4-Evo 2
Typ	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	Wersja
Nr zam.	8000110665	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV
GTIN (EAN)	4099986786530	Next, 1100 V, 4 MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Ochronnik
Ilość	1 ST	przeciwprzepięciowy I / II, Odłącznik zdalny, MC4-Evo 2
Typ	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	Wersja
Nr zam.	8000115470	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV
GTIN (EAN)	4099986849969	Next, 1100 V, 4 MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Ochronnik
Ilość	1 ST	przeciwprzepięciowy I / II, Odłącznik zdalny, WM4C
Typ	PVC DC 2I 1O 4MPP RD WM...	Wersja
Nr zam.	8000115472	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next,
GTIN (EAN)	4099986878853	1100 V, 4 MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Odłącznik zdalny,
Ilość	1 ST	WM4C
Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD EV...	Wersja
Nr zam.	8000111430	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next,
GTIN (EAN)	4099986875555	1100 V, 6 MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Odłącznik zdalny,
Ilość	1 ST	MC4-Evo 2
Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Wersja
Nr zam.	8000111274	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next,
GTIN (EAN)	4099986883994	1100 V, 6 MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Odłącznik zdalny,
Ilość	1 ST	Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, MC4-Evo 2
Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Wersja
Nr zam.	8000115471	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next,
GTIN (EAN)	4099986884205	1100 V, 6 MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Odłącznik zdalny,
Ilość	1 ST	Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, WM4C
Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD WM...	Wersja
Nr zam.	8000115473	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next,
GTIN (EAN)	4099986874275	1100 V, 6 MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Odłącznik zdalny,
Ilość	1 ST	WM4C

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	PVC DC 2I 2O 10MPP RD E...	Wersja
Nr zam.	8000130051	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next, 10
GTIN (EAN)	4099987124980	MPP, 2 wejścia / 2 wyjścia na MPP, Odłącznik zdalny, MC4-Evo 2,
Ilość	1 ST	1100 V
Typ	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Wersja
Nr zam.	3149710000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next, 10
GTIN (EAN)	4099987599900	MPP, 2 wejścia / 2 wyjścia na MPP, Ochronnik przeciwprzepięciowy
Ilość	1 ST	I / II, Odłącznik zdalny, Dławnica kablowa, 1100 V
Typ	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Wersja
Nr zam.	8000130058	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next, 10
GTIN (EAN)	4099987231763	MPP, 2 wejścia / 2 wyjścia na MPP, Ochronnik przeciwprzepięciowy
Ilość	1 ST	I / II, Odłącznik zdalny, MC4-Evo 2, 1100 V
Typ	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Wersja
Nr zam.	8000130053	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next, 10
GTIN (EAN)	4099987231770	MPP, 2 wejścia / 2 wyjścia na MPP, Ochronnik przeciwprzepięciowy
Ilość	1 ST	I / II, Odłącznik zdalny, WM4C, 1100 V
Typ	PVC DC 2I 2O 10MPP RD W...	Wersja
Nr zam.	8000130052	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next, 10
GTIN (EAN)	4099987124997	MPP, 2 wejścia / 2 wyjścia na MPP, Odłącznik zdalny, WM4C, 1100
Ilość	1 ST	V
Typ	PVC DC 2I 2O 12MPP RD E...	Wersja
Nr zam.	8000130054	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next, 12
GTIN (EAN)	4099987125000	MPP, 2 wejścia / 2 wyjścia na MPP, Odłącznik zdalny, MC4-Evo 2,
Ilość	1 ST	1100 V
Typ	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Wersja
Nr zam.	3149720000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next, 12
GTIN (EAN)	4099987599917	MPP, 2 wejścia / 2 wyjścia na MPP, Ochronnik przeciwprzepięciowy
Ilość	1 ST	I / II, Odłącznik zdalny, Dławnica kablowa, 1100 V
Typ	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Wersja
Nr zam.	8000130056	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next, 12
GTIN (EAN)	4099987231794	MPP, 2 wejścia / 2 wyjścia na MPP, Ochronnik przeciwprzepięciowy
Ilość	1 ST	I / II, Odłącznik zdalny, MC4-Evo 2, 1100 V
Typ	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Wersja
Nr zam.	8000130057	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next, 12
GTIN (EAN)	4099987231800	MPP, 2 wejścia / 2 wyjścia na MPP, Ochronnik przeciwprzepięciowy
Ilość	1 ST	I / II, Odłącznik zdalny, WM4C, 1100 V
Typ	PVC DC 2I 2O 12MPP RD W...	Wersja
Nr zam.	8000130055	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next, 12
GTIN (EAN)	4099987125024	MPP, 2 wejścia / 2 wyjścia na MPP, Odłącznik zdalny, WM4C, 1100
Ilość	1 ST	V
Typ	PVN DC 2I 1O 1MPP RD CG...	Wersja
Nr zam.	2778850000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next,
GTIN (EAN)	4064675047605	1 MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Odłącznik zdalny, Dławnica
Ilość	1 ST	kablowa, 1100 V
Typ	PVN DC 2I 1O 1MPP RD EV...	Wersja
Nr zam.	2888520000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next, 1
GTIN (EAN)	4064675875567	MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Odłącznik zdalny, MC4-Evo 2,
Ilość	1 ST	1100 V
Typ	PVN DC 2I 1O 1MPP RD WM...	Wersja
Nr zam.	2778860000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next, 1
GTIN (EAN)	4064675047612	MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Odłącznik zdalny, WM4C, 1100
Ilość	1 ST	V

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	PVN DC 2I 1O 2MPP RD CG...	Wersja
Nr zam.	2778870000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next,
GTIN (EAN)	4064675047629	2 MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Odłącznik zdalny, Dławnica
Ilość	1 ST	kablowa, 1100 V
Typ	PVN DC 2I 1O 2MPP RD EV...	Wersja
Nr zam.	2888530000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next, 2
GTIN (EAN)	4064675875574	MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Odłącznik zdalny, MC4-Evo 2,
Ilość	1 ST	1100 V
Typ	PVN DC 2I 1O 2MPP RD WM...	Wersja
Nr zam.	2778880000	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next, 2
GTIN (EAN)	4064675047636	MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Odłącznik zdalny, WM4C, 1100
Ilość	1 ST	V