

HDC HQ 5 FP


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Seria HQ - wyjątkowe cechy w zwartej konstrukcji. Parametry elektryczne mówią same za siebie.

Płaszczyzna przyłączania przewodów została zaprojektowana jako zacisk PUSH IN.

Liczba biegunów: 5, 8

Prąd znamionowy: 16 A

Napięcie znamionowe: 250 V, 500 V

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	wkład HDC, złącze żeńskie, 230 V, 16 A, Liczba biegunów: 5, PUSH IN z akuatorem, Rozmiar instalacji: 1
Nr zam.	3023890000
Typ	HDC HQ 5 FP
GTIN (EAN)	4099986946477
Ilość	1 szt.

HDC HQ 5 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

zestaw mocy

Moment obrotowy dociągający, maks.	0.8 Nm	Moment obrotowy dociągający, min.	0.5 Nm
------------------------------------	--------	-----------------------------------	--------

zestaw sygnałowy

Moment obrotowy dociągający, maks.	0.8 Nm	Moment obrotowy dociągający, min.	0.5 Nm
------------------------------------	--------	-----------------------------------	--------

wersja

przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 20 maks.		Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	10 mm
Rodzaj przyłącza	PUSH IN z akuatorem	Rozmiar instalacji	1
Rezystancja skrośna	$\leq 2 \text{ m}\Omega$	przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 14
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.	2.5 mm^2	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.	0.5 mm^2
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	2.5 mm^2	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0.5 mm^2
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2.5 mm^2	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.5 mm^2
Materiał podstawowy	stop miedzi	BG	1

Klasyfikacje



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

HDC HQ 5 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com



HDC HQ 5 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Wkrętaki z końcówką płaską



Wkrętak do śrub rowkowych z izolacją VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, napęd zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SDIS 0.5X3.0X100	Wersja
Nr zam.	9008380000	Wkrętak, Wkrętak
GTIN (EAN)	4032248056347	
Ilość	1 ST	
Typ	SDS 0.5X3.0X80	Wersja
Nr zam.	9008320000	Wkrętak, Wkrętak
GTIN (EAN)	4032248056262	
Ilość	1 ST	
Typ	SDIS 0.6X3.5X100	Wersja
Nr zam.	9008390000	Wkrętak, Wkrętak
GTIN (EAN)	4032248056354	
Ilość	1 ST	
Typ	SDS 0.6X3.5X100	Wersja
Nr zam.	9008330000	Wkrętak, Wkrętak
GTIN (EAN)	4032248056286	
Ilość	1 ST	
Typ	SDIS 0.8X4.0X100	Wersja
Nr zam.	9008400000	Wkrętak, Wkrętak
GTIN (EAN)	4032248056361	
Ilość	1 ST	
Typ	SDS 0.8X4.0X100	Wersja
Nr zam.	9008340000	Wkrętak, Wkrętak
GTIN (EAN)	4032248056293	
Ilość	1 ST	

Kombinowane narzędzie do skręcania i cięcia „Swifty® CS”

Kombinowane narzędzie do cięcia i ściągania izolacji Swifty® CS i zestaw Swifty® CS do cięcia i ściągania izolacji bez zaciskania kabli miedzianych jednodrutowych do 1,5 mm² i cienkodrutowych do 2,5 mm².

HDC HQ 5 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SWIFTY CS SET	Wersja
Nr zam.	9006060000	narzędzie do cięcia i wkręcania, Obcinaczki na jedną rękę
GTIN (EAN)	4032248257638	
Ilość	1 ST	

5-biegunowy



Seria HQ - wyjątkowe cechy w zwartej konstrukcji. Parametry elektryczne mówią same za siebie. Płaszczyzna przyłączenia przewodów została zaprojektowana jako zacisk PUSH IN.
Liczba biegunów: 5, 8
Prąd znamionowy: 16 A
Napięcie znamionowe: 250 V, 500 V

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC HQ 5 MP	Wersja
Nr zam.	3023900000	wkład HDC, Złącze męskie, 230 V, 16 A, Liczba biegunów: 5, PUSH
GTIN (EAN)	4099986946484	IN z akuatorem, Rozmiar instalacji: 1
Ilość	1 ST	

HA



Do naszych wkładów oferujemy różnorodne akcesoria. Wśród nich między innymi systemy kodowania do wkładów.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC HA3/4 HQ5 PUSHIN CP	Wersja
Nr zam.	3142030000	Złącza przemysłowe, Akcesoria
GTIN (EAN)	4099987491730	
Ilość	10 ST	