

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	3138090000
Typ	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X
GTIN (EAN)	4099987365963
Ilość	1 szt.

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	10 mm	Głębokość (cale)	0.3937 inch
Wysokość	10 mm	Wysokość (cale)	0.3937 inch
Szerokość	800 mm	Szerokość (cale)	31.496 inch
Długość	1000 mm	Długość (cale)	39.37 inch
Masa netto	283 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 - 50°C
----------------------------	------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	≤ 5 V DC	Moc	3.6 W
Możliwość ściemniania	Tak		

Dane materiałowe

Podstawowy materiał obudowy	aluminium	masa zalewowa	PUR V0
-----------------------------	-----------	---------------	--------

Dane ogólne techniczne

Kształt modułu LED	prostokątny	Okres eksploatacji	60.000 h
Stopień ochrony	IP67	Klasa energetyczna (zgodnie z dyrektywą UE nr 874/2012)	Not required

Dane przyłącza

Ścieżka połączenia	bez
--------------------	-----

Specyfikacje techniczne kabla


kabel materiał	PUR	kolor płaszcza	czarny
Podstawowy materiał obudowy	aluminium	Długość kabla	5 m

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

Rysunki

Rysunek



WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Zacisk montażowy M8 / M12



Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi i akcesoriów do kabli czujnik-siłownik.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-M12-CLIP	Wersja
Nr zam.	1362750000	
GTIN (EAN)	4050118164879	
Ilość	10 ST	