

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ogólne dane zamówieniowe**

Nr zam.	3138120000
Typ	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X
GTIN (EAN)	4099987365994
Ilość	1 szt.

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	10 mm	Głębokość (cale)	0.3937 inch
Wysokość	10 mm	Wysokość (cale)	0.3937 inch
Szerokość	325 mm	Szerokość (cale)	12.7952 inch
Długość	1000 mm	Długość (cale)	39.37 inch
Masa netto	326 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 - 50°C
----------------------------	------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	≤ 5 V DC	Moc	1.4 W
Możliwość ściemniania	Tak		

Dane materiałowe

Podstawowy materiał obudowy	aluminium	masa zalewowa	PUR V0
-----------------------------	-----------	---------------	--------

Dane ogólne techniczne

Kształt modułu LED	prostokątny	Okres eksploatacji	60.000 h
Stopień ochrony	IP67	Klasa energetyczna (zgodnie z dyrektywą UE nr 874/2012)	Not required

Dane przyłącza

Ścieżka połączenia	bez
--------------------	-----


Specyfikacje techniczne kabla

kabel materiał	PUR	kolor płaszczka	czarny
Podstawowy materiał obudowy	aluminium	Długość kabla	5 m

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

Rysunek



WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Zacisk montażowy M8 / M12**

Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi i akcesoriów do kabli czujnik-siłownik.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-M12-CLIP	Wersja	
Nr zam.	1362750000		
GTIN (EAN)	4050118164879		
Ilość	10 ST		