

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PrintJet CONNECT bazuje na sprawdzonej serii PrintJet. Jest odpowiedzią na najnowsze potrzeby przemysłu i konstrukcji paneli i łączy maksymalną efektywność procesów i kosztów z inteligentną strukturą sieciową i pełną spójnością danych. Przykładowo, aktualne dane mogą zostać bezpośrednio zastosowane w procesie znaczenia. Zapewnia to wyższą wydajność pracy i minimalną liczbę błędów.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	systemy oznaczeniowe, technika atramentowa, 600 DPI, MultiCard
Nr zam.	3049980000
Typ	PRINTJET MINI
GTIN (EAN)	4099987019071
Ilość	1 szt.

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Wysokość	190 mm	Wysokość (cale)	7.4803 inch
Szerokość	330 mm	Szerokość (cale)	12.9921 inch
Długość	540 mm	Długość (cale)	21.2598 inch
Masa netto	8500 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia	18 °C...30 °C	Wilgotność	10...80% (no condensation)
-----------------------	---------------	------------	----------------------------

systemy opisywania

typ znacznika	MultiCard	system zbiorników	kartridż
podajnik	Uzbrajanie ręczne	Metoda nadruku	technika atramentowa
Interfejs	USB, LAN	Oprogramowanie	M-Print® PRO
Typ	PrintJet	Napięcie zasilania	230 V AC / 16 A, 115 V AC / 20 A
system operacyjny	Windows 10, Windows 11	sterownik drukarki	Windows 10, Windows 11
szybkość druku	About 1.5 minutes per MultiCard	Rozdzielczość druku, maks.	600 DPI
zasilanie bateriami	Nie	Pobierz	M-Print PRO
Objęte zakresem dostawy	Zasilanie (100–240 V AC / 5060 Hz), Kabel Ethernet, Wtyk Euro, MultiCard DEK 5/5 MC NE WS, Skrócona instrukcja obsługi, Wtyczka UK, Kabel USB, Power supply (100–240 V AC / 50-60 Hz), China plug, Ink cartridge	Aplikacja / producent	Weidmueller

Klasyfikacje



ETIM 8.0	EC0006 10	ETIM 9.0	EC0006 10
ETIM 10.0	EC0006 10	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com



PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Akcesoria

www.weidmueller.com

PrintJet MINI

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PJM INK K	Wersja
Nr zam.	3062650000	
GTIN (EAN)	4099987049054	
Ilość	1 ST	
Typ	PJM WASTE PAD	Wersja
Nr zam.	3062640000	
GTIN (EAN)	4099987049047	
Ilość	1 ST	

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Akcesoria

www.weidmueller.com

M-Print® PRO



Oprogramowanie M-Print® PRO jest profesjonalnym rozwiązaniem do® to profesjonalny, oparty na systemie Windows sposób druku oraz zamawiania etykiet i znaczników firmy Weidmüller. . Stosując to oprogramowanie można usprawnić proces oznaczania własnych urządzeń elektrycznych. Bez wysiłku, profesjonalnie i szybko można projektować i zamawiać materiały do znakowania: z tekstem, ramkami, liniami, grafikami, kodami paskowymi, numerami serii i zdjęciami. Zintegrowany katalog produktów do wszystkich etykiet i znaczników, łącznie ze zdjęciami, linkiem do strony internetowej i do arkusza danych produktu Oznaczniki i etykiety można projektować z dowolną liczbą poziomów. Dostosowane do indywidualnych potrzeb formatowanie poszczególnych znaków tekstu (RTF) Kopiowanie i wklejanie tekstów wraz z formatowaniem Dostępny w 20 wersjach językowych w formacie UNICODE Wprowadzanie danych w etykietach, arkuszach kalkulacyjnych lub bezpośrednio w programie Microsoft Excel Tworzenie skal; numeryczne oraz alfanumeryczne liczniki i sekwencje Szeroki wybór formatów obrazu (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif) Biblioteka graficzna z symbolami elektrycznymi Możliwość skorzystania z opcji drukarek produktowych, np. ESG 9/20 do PrintJet; MultiMark dla drukarek termotransferowych Usługa aktualizowania on-line przez Internet Interfejs Weidmueller Configurator (WMC) Kreator importu obsługujący różne formaty plików (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) do tworzenia własnych skryptów importujących Przesyłanie danych z systemów CAE Stały podgląd wydruku: można sprawdzić wygląd wydruku nawet podczas projektowania, edycja WYSIWYG Obsługiwane urządzenia wyjściowe: wszystkie drukarki Weidmueller (np. PrintJet CONNECT, THM MultiMark, itd.) oraz standardowe drukarki ze sterownikiem Microsoft Windows®. Optymalne i szybkie dostosowywanie urządzeń wyjściowych Tworzenie wielopoziomowych struktur znaczników i etykiet

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	M-PRINT PRO	Wersja
Nr zam.	1905490000	program do oznaczania, Oprogramowanie, Windows 10, Windows
GTIN (EAN)	4032248526291	11, Oprogramowanie drukarki
Ilość	1 ST	