

**TS35X15 ST KTB9176 VER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Integracja, rozwój i specjalizacja: idealne zalety dla każdej aplikacji

Stabilna struktura akcesoriów systemowych dla nowego systemu Klippon®. Obudowy serii Klippon® TB umożliwiają łatwe dostosowywanie obudów do specyficznych, indywidualnych wymagań każdej aplikacji.

Szyny zaciskowe

Nasza oferta obejmuje szyny montażowe w dwóch wielkościach, przystosowanych do mocowania szyn DIN (np. elektronika, styki).

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                |                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja         | Klippon TB (Terminal Box), Obudowy, bez otworu podłużnego, Wysokość: 35 mm, Szerokość: 845 mm, Głębokość: 15 mm, Materiał podstawowy: Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane, srebrny |
| Nr zam.        | <a href="#">8000116359</a>                                                                                                                                                                |
| Typ            | TS35X15 ST KTB9176 VER                                                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN)     | 4099986820753                                                                                                                                                                             |
| Ilość          | 20 szt.                                                                                                                                                                                   |
| Status dostawy | element wycofywany z produkcji                                                                                                                                                            |

## TS35X15 ST KTB9176 VER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

## Wymiary i masa

|            |         |                  |              |
|------------|---------|------------------|--------------|
| Głębokość  | 15 mm   | Głębokość (cale) | 0.5906 inch  |
| Wysokość   | 35 mm   | Wysokość (cale)  | 1.378 inch   |
| Szerokość  | 845 mm  | Szerokość (cale) | 33.2677 inch |
| Masa netto | 586.4 g |                  |              |

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Informacje ogólne

|                         |                                      |                     |              |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| Wskazówka montażowa     | montaż bezpośredni                   | Normy               | DIN EN 60715 |
| Powierzchnia            | ocynkowane galwanicznie i pasywowane | Materiał podstawowy | Stal         |
| mocowanie do wbudowania | przykręcany                          |                     |              |

## Informacje ogólne Akcesoria

|              |                                      |                     |      |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|------|
| Powierzchnia | ocynkowane galwanicznie i pasywowane | Materiał podstawowy | Stal |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

**TS35X15 ST KTB9176 VER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****Płytki montażowe**

Płytki montażowe z otworami lub bez otworów, umożliwiające montaż szyn montażowych DIN zarówno podłużnie, jak i poprzecznie, a także montaż komponentów bezpośrednio na płycie montażowej.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | GFSC M5X10 TX20 SET        | Wersja                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Śruba mocująca, Wysokość: 13.3 mm,   |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | Szerokość: 8.5 mm, Głębokość: 8.5 mm, Materiał podstawowy: stal, |
| Ilość      | 1 ST                       | ocynkowana, ocynkowane galwanicznie i pasywowane, srebrny        |