

RS VERT SUPPLY LMF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rozdzielacz energii na szynę DIN

Wielokrotny rozdzielacz energii w szafce licznika, na szynę montażową TS 35

2-stykowe, oznaczone kolorami 230 V, IP 30 Moduły zabezpieczające bezpiecznika 25 kA

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	8000076874
Typ	RS VERT SUPPLY LMF
GTIN (EAN)	4099986226586
Ilość	10 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	29 mm	Głębokość (cale)	1.1417 inch
Wysokość	80.2 mm	Wysokość (cale)	3.1575 inch
Szerokość	17.9 mm	Szerokość (cale)	0.7047 inch
Masa netto	22.7 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40...70 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy	0...85% (bez kondensacji)		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

dane przyłącza

rozdział złącza wtykowe do płytki drukowanej	LMF 5.08/03/180 (bez kołka centralnego)	złącze wtykowe zasilania	SL 5.08HC/03/180B (bez kołka centralnego)
--	---	--------------------------	---

dane znamionowe

Stopień ochrony	IP30	napięcie robocze	230 V
Maksymalna wartość natężenia prądu na przyłączy elementu dystrybucyjnego	9.5 A	całkowity prąd znamionowy	19 A

Koordynacja izolacji (EN 60664-1)

Napięcie znamionowe izolacji	250 V AC	Kategoria ochrony przeciwprzepięciowej III
Zanieczyszczenie środowiska	3	Napięcie probiercze impulsowe (1,2/50 6 kV μs)

przyłącze pole

Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG	AWG 24	rodzaj połączenia	PUSH IN
długość zdejmowanej izolacji	10 mm	obszar zacisku, maks.	2.5 mm ²
obszar zacisku, min.	0.12 mm ²	Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG	AWG 12

przyłącze zasilania

rodzaj połączenia	złącze wtykowe
-------------------	----------------

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS VERT SUPPLY LMF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

