

**KTB GP XX3520V AB S4 3MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Integrowanie, rozszerzenie i indywidualizacja:

Uzupełnienie pasujące do każdej aplikacji

Kompletna paleta akcesoriów systemowych nowej serii obudów Klippon® TB umożliwia proste dopasowanie obudów do specyficznych wymagań konkretnej aplikacji.

Płyty kołnierzowe

Płyty kołnierzowe w dwóch materiałach i dwóch grubościach do prostej wymiany wstępnie uzbrajanych płyt kołnierzowych na miejscu.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wersja     | Klippon TB (Terminal Box), Płyta kołnierzowa, proste, Wysokość: 340 mm, Szerokość: 167 mm, Głębokość: 3 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny |
| Nr zam.    | <a href="#">8000113000</a>                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ        | KTB GP XX3520V AB S4 3MM                                                                                                                                                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4099986799424                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ilość      | 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                            |

## KTB GP XX3520V AB S4 3MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS                      Zgodny

## Wymiary i masa

|            |        |                  |              |
|------------|--------|------------------|--------------|
| Głębokość  | 3 mm   | Głębokość (cale) | 0.1181 inch  |
| Wysokość   | 340 mm | Wysokość (cale)  | 13.3858 inch |
| Szerokość  | 167 mm | Szerokość (cale) | 6.5748 inch  |
| Masa netto | 1354 g |                  |              |

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Informacje ogólne

|                         |                                     |                      |                                |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Grubość materiału       | 3 mm                                | Wskazówka montażowa  | Mocowanie śrubami              |
| Powierzchnia            | element polerowany elektrolitycznie | Materiał podstawowy  | stal nierdzewna 1.4404 (316 L) |
| mocowanie do wbudowania | przykręcany                         | Stopień ochrony (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12       |
| Płyty kołnierzowe       | na dole, u góry                     | Płytko kołnierzowa   | Tak                            |
| obszary zastosowania    | przemysł procesowy                  |                      |                                |

## Informacje ogólne Akcesoria

|                     |                                |              |                                     |
|---------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Grubość materiału   | 3 mm                           | Powierzchnia | element polerowany elektrolitycznie |
| Materiał podstawowy | stal nierdzewna 1.4404 (316 L) |              |                                     |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ETIM 10.0   | EC000211    | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |             |             |