

MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rozwiązanie MiBridge. Adaptery do migracji – Siemens 505-4232A, 4332 lub AUGAT 739-0018 PLC. Adaptery przednie z konfekcjonowanymi kablami umożliwiają bezpieczną migrację między kartami 505-4232A lub 4332 a innymi systemami PLC lub modułami U-REMOTE firmy Weidmüller.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	8000163031
Typ	MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB
GTIN (EAN)	4099987606400
Ilość	ST

MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	64.17 mm	Głębokość (cale)	2.5264 inch
Wysokość	179.66 mm	Wysokość (cale)	7.0732 inch
Szerokość	20 mm	Szerokość (cale)	0.7874 inch
Masa netto	9999 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-20...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-20...50 °C
---------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Dane znamionowe UL

Temperatura magazynowania UL, maks.	70 °C	Temperatura pracy UL, min.	-20 °C
Temperatura pracy UL, maks.	50 °C	Temperatura magazynowania UL, min.	-20 °C
Prąd znamionowy Imaks.	40 A	Napięcie znamionowe UN	250 V

dane przyłącza

przyłącze (strona obiektu)	AUGAT 739-0018 PLC 40 pole connector	przyłącze do PLC	Nowa złączka szeregową PLC lub przewodowa
liczba biegunów (strona obiektu)	40 P		

dane przyłącza

liczba biegunów (strona sterownika)	40 biegunów	przyłącze (strona obiektu)	AUGAT 739-0018 PLC 40 pole connector
-------------------------------------	-------------	----------------------------	--------------------------------------

dane znamionowe

napięcie robocze	250 V	prąd maksymalny na kanał	3.96 A
całkowity prąd znamionowy	40 A		

współrzędne izolacji (EN50178)

napięcie znamionowe	300 V	kategoria przepięcia	II
stopień zabrudzenia	2	test napięcia impulsu	2.5 kV
Napięcie probiercze izolacji AC	1.8 kV		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

