

GRID PROTECTION BOX 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Fotowoltaika, 400 V, 4-biegunowe, TT, TN-S, with enclosure
Nr zam.	8000194924
Typ	GRID PROTECTION BOX 4105
GTIN (EAN)	4069165129229
Ilość	1 szt.

GRID PROTECTION BOX 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



Wymiary i masa

Głębokość	112 mm	Głębokość (cale)	4.4094 inch
Wysokość	200 mm	Wysokość (cale)	7.874 inch
Szerokość	267 mm	Szerokość (cale)	10.5118 inch
Masa netto	0 g		

Obudowa

Stopień ochrony	II	Dopasowany do instalacji w tablicy rozdzielczej	Nie
-----------------	----	-------------------------------------------------	-----

Przyłącze

Liczba biegunów	4	Maks. przekrój poprzeczny przewodu	4 mm ²
Przyłącze	złącze śrubowe		

Właściwości elektryczne

Sieć niskiego napięcia	TT, TN-S	Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość	50 Hz		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002283	ETIM 9.0	EC002283
ETIM 10.0	EC002283	ECLASS 14.0	27-37-04-09
ECLASS 15.0	27-37-04-09		

Karty specyfikacji przetargowych

Długa specyfikacja	<p>Network and System protection. Certified for the connection of a generation plant in accordance with VDE-AR-N 4105:2018-11. Fault-tolerant with island grid monitoring. With a signal contact for remote switch-off. The mains monitoring relay can be protected against unauthorised access by means of a seal and/or a password. Protection class: IP54. All built into a glass fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 200x267x112 mm. Approval according to low voltage switchgear and</p>
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRID PROTECTION BOX 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

controlgear IEC 61439-1
and EN 61439-2

GRID PROTECTION BOX 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com



GRID PROTECTION BOX 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria**Bezpiecznik**

Jako akcesoria do naszego szerokiego asortymentu złączek bezpiecznikowych oferujemy również odpowiednie wkładki bezpiecznikowe. Oferta obejmuje bezpieczniki do ochrony urządzeń (bezpieczniki miniaturowe) o rozmiarach od 5x20 mm do 10x38 mm, wkładki bezpiecznikowe E 14 do E 18, a także bezpieczniki samochodowe i wyłączniki automatyczne. Pierścienie ograniczające do uchwytów bezpieczników uzupełniają ofertę.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	G 20/6.30A/F	Wersja	
Nr zam.	0431400000		Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053		
Ilość	10 ST		