

## IE-P-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



łączniki wtykowe SnapIn według IEC 61076-3-106 Var.6  
z tworzywa sztucznego plus wkład RJ45

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wtyki przyłączeniowe, wtyk, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), wariant 6 zgodny z IEC 61076-3-106
Nr zam.	<a href="#">8808380000</a>
Typ	IE-P-IP67
GTIN (EAN)	4032248505968
Ilość	1 szt.




**IE-P-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rysunki**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunek wymiarowy**



**IE-P-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****Narzędzia prasujące do modułowych złączy wtykowych**

Praski do modułowych łączników wtykowych systemu WE i DEC

Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze  
Trzy funkcje w jednym narzędziu

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	TT 8 RS MP 8	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9202800000</a>	narzędzia do zaprasowywania, Narzędzie do zaciskania terminali
GTIN (EAN)	4032248512072	
Ilość	1 ST	

**RJ45 crimp**

łączniki wtykowe zaciskane RJ45 według IEC 60603-7-51 do żył o średnicy do 1,05 mm

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	IE-PM-RJ45-TH	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1963580000</a>	Wtyk RJ45 zacisk, wtyk bez końcówki przeciwzgięciowej, Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248645688	Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Ilość	100 ST	

## IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Elementy współpracujące

www.weidmueller.com

## Sets - RJ45

łączniki wtykowe SnapIn według IEC 61076-3-106 Var.6  
z tworzywa sztucznego plus wkład RJ45



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67	Wersja
Nr zam.	<a href="#">8829450000</a>	Kołnierz montażowy, Kołnierz łączący, 90° w dół, Cat.6 (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248532476	11801), IP67
Ilość	1 ST	
Typ	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67	Wersja
Nr zam.	<a href="#">8829440000</a>	Kołnierz montażowy, Kołnierz łączący, 90° w górę, Cat.6 (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248532469	11801), IP67
Ilość	1 ST	
Typ	IE-XM-RJ45/IDC-IP67	Wersja
Nr zam.	<a href="#">8808440000</a>	Kołnierz montażowy, kołnierz modułu RJ45, prosty, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248506026	(ISO/IEC 11801 2010), IP67
Ilość	1 ST	
Typ	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67	Wersja
Nr zam.	<a href="#">8808450000</a>	Kołnierz montażowy, kołnierz złącza, proste, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN)	4032248506033	IEC 11801 2010), IP67
Ilość	1 ST	