

IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



łączniki wtykowe SnapIn według IEC 61076-3-106 Var.6
z tworzywa sztucznego plus wkład RJ45

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kołnierz montażowy, Kołnierz łączący, 90° w dół, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Nr zam.	8829450000
Typ	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248532476
Ilość	1 szt.

IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto

50 g

Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura eksploatacyjna

-40 °C...70 °C

Temperatura układania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

złącze 1

RJ45

Przyłącze 2

RJ45 90°deg;

Opis artykułu

Kołnierz łączący, 90° w dół

Skład

kołnierz montażowy z ramą montażową i modulem RJ45 gniazdo-gniazdo 90°, na dół wieko mocowane na stałe

Barwny

Jasnoszary

Podstawowy materiał obudowy

PA 66, UL 94: V-0

Kategoria

Cat.6 (ISO/IEC 11801)

Powierzchnia styku

Złoto na niklu

rodzaj montażu

szafa sterownicza, skrzynka rozdzielcza

Ekranowanie

360 deg; styk ekranowany

Stopień ochrony

IP67

Cykle wpinania

750

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (DNV)

TAE00003EW

Norma dot. łączników wtykowych

IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość napięciowa styk / ekran ≥ 1500 V AC/DCWytrzymałość napięciowa styk / styk ≥ 1000 V AC/DC

Klasyfikacje

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0


27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90

Rysunki

Rysunek wymiarowy



IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Złącze RJ45 / moduł



łączniki wtykowe IE w IP20 do przewodów miedzianych i światłowodowych

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-XRJ45/IDC	Wersja
Nr zam.	8808330000	Wkładka kołnierkowa, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010),
GTIN (EAN)	4032248505913	IP20
Ilość	1 ST	