

TS15X5 ST K41

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Podobny do przedstawionego na ilustracji seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wersja | Szyna nośna, TS 15, Szerokość: 106 mm, z otworem podłużnym, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane |
| Nr zam. | 8898030000 |
| Typ | TS15X5 ST K41 |
| GTIN (EAN) | 4032248648788 |
| Ilość | 20 szt. |

TS15X5 ST K41

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Głębokość | 5.5 mm | Głębokość (cale) | 0.2165 inch |
| Wysokość | 15 mm | Wysokość (cale) | 0.5906 inch |
| Szerokość | 106 mm | Szerokość (cale) | 4.1732 inch |
| Masa netto | 22 g | | |

Temperatury

| |
|----------------------------|
| Temperatura eksploatacyjna |
|----------------------------|

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

Informacje ogólne

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| Grubość materiału | 1 mm | Normy | DIN EN 60715 |
| Powierzchnia | ocynkowane galwanicznie i pasywowane | Materiał podstawowy | Stal |

Informacje ogólne Akcesoria

| | | | |
|---------------------|------|--------------|--------------------------------------|
| Grubość materiału | 1 mm | Powierzchnia | ocynkowane galwanicznie i pasywowane |
| Materiał podstawowy | Stal | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

TS15X5 ST K41

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Wspornik montażowy



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | | |
|------------|----------------------------|---|---|
| Typ | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | Wersja | |
| Nr zam. | 0295900000 | Serial SAK, Śruba z gniazdem sześciokątnym, Śruby, Liczba biegunów: | |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | | 1 |
| Ilość | 50 ST | | |