

MBGE ADPT MOD800 RACK IN PLACE 20 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Adaptory do migracji – Modicon 800.

Adaptory przednie z konfekcjonowanymi przewodami umożliwiają bezpieczną migrację między kartami Modicon 800 a innymi systemami PLC/DCS lub modułami u-remote firmy Weidmüller.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	8000153818
Typ	MBGE ADPT MOD800 RACK IN PLACE 20 POLE
GTIN (EAN)	4099987292115
Ilość	ST

MBGE ADPT MOD800 RACK IN PLACE 20 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	114.3 mm	Głębokość (cale)	4.5 inch
Wysokość	265.4 mm	Wysokość (cale)	10.4488 inch
Szerokość	37.7 mm	Szerokość (cale)	1.4842 inch
Masa netto	100 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-20...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-20...50 °C
---------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Dane znamionowe UL

Temperatura magazynowania UL, maks.	70 °C	Temperatura pracy UL, min.	-20 °C
Temperatura pracy UL, maks.	50 °C	Temperatura magazynowania UL, min.	-20 °C
Prąd znamionowy Imaks.	40 A	Napięcie znamionowe UN	250 V

dane przyłącza

przyłącze (strona obiektu)	Modicon 800, 20 poles connector	przyłącze do PLC	Nowa złączka szeregową PLC lub przewodowa
liczba biegunów (strona obiektu)	20 P		

dane przyłącza

liczba biegunów (strona sterownika)	20 biegunów	przyłącze (strona obiektu)	Modicon 800, 20 poles connector
-------------------------------------	-------------	----------------------------	---------------------------------

dane znamionowe

napięcie robocze	250 V	prąd maksymalny na kanał	7.5 A
całkowity prąd znamionowy	40 A		

współrzędne izolacji (EN50178)

napięcie znamionowe	300 V	kategoria przepięcia	II
stopień zabrudzenia	2	test napięcia impulsu	2.5 kV
Napięcie probiercze izolacji AC	1.8 kV		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT MOD800 RACK IN PLACE 20 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

