

MIBRIDGE ADAPTER MOD8, 18 POLE, DM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Adaptery do migracji – Modicon 800.

Adaptery przednie z konfekcjonowanymi przewodami umożliwiają bezpieczną migrację między kartami Modicon 800 a innymi systemami PLC/DCS lub modułami u-remote firmy Weidmüller.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	8000168690
Typ	MIBRIDGE ADAPTER MOD8, 18 POLE, DM
Ilość	

MIBRIDGE ADAPTER MOD8, 18 POLE, DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	73.7 mm	Głębokość (cale)	2.9016 inch
Wysokość	238.1 mm	Wysokość (cale)	9.374 inch
Szerokość	49 mm	Szerokość (cale)	1.9291 inch

Temperatury

Temperatura magazynowania	-20...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-20...50 °C
---------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Dane znamionowe UL

Temperatura magazynowania UL, maks. 70 °C	Temperatura pracy UL, min. -20 °C
Temperatura pracy UL, maks. 50 °C	Temperatura magazynowania UL, min. -20 °C
Prąd znamionowy Imaks. 40 A	Napięcie znamionowe UN 250 V

dane przyłącza

przyłącze (strona obiektu)	Modicon 800, 36 poles connector	przyłącze do PLC	Nowa złączka szeregową PLC lub przewodowa
----------------------------	---------------------------------	------------------	---

dane przyłącza

liczba biegunów (strona sterownika)	18-biegunowy	przyłącze (strona obiektu)	Modicon 800, 36 poles connector
-------------------------------------	--------------	----------------------------	---------------------------------

dane znamionowe

napięcie robocze	250 V	prąd maksymalny na kanał	7 A
całkowity prąd znamionowy	40 A		

współrzędne izolacji (EN50178)

napięcie znamionowe	300 V	kategoria przepięcia	II
stopień zabrudzenia	2	test napięcia impulsu	2.5 kV
Napięcie probiercze izolacji AC	1.5 kV		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MIBRIDGE ADAPTER MOD8, 18 POLE, DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

