

CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zestawy do zagniatania

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Asortyment narzędzi do zaciskania, Narzędzie do zaciskania: PZ 4, narzędzie do zdejmowania izolacji: STRIPAX, obszar zacisku, min.: 0.5, kod koloru: Weidmüller
Nr zam.	9025800000
Typ	CRIMP-SET PZ 4
GTIN (EAN)	4008190145156
Ilość	1 szt.
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego

CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	261 mm	Głębokość (cale)	10.2756 inch
Wysokość	57 mm	Wysokość (cale)	2.2441 inch
Szerokość	338 mm	Szerokość (cale)	13.3071 inch
Masa netto	1728.66 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Dane techniczne

Opis artykułu	zestaw zawierający narz. do zaciskania do 4mm ² , narz. do zdejmowania izolacji oraz tuleje kablowe w kolorystyce Weidmüller
---------------	---

Asortyment

obszar zacisku, maks.	4 mm ²	obszar zacisku, min.	0.5 mm ²
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego	narzędzie do zdejmowania izolacji	STRIPAX
Narzędzie do zaciskania	PZ 4	kod koloru	Weidmüller
Liczba AEH	3000 pcs.		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/14 W	Wersja
Nr zam.	0462900000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190033248	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE	Wersja
Nr zam.	0463000000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190024697	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14 R	Wersja
Nr zam.	0463100000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190065089	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14 OR	Wersja
Nr zam.	0690700000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190015770	
Ilość	500 ST	

Narzędzia



Narzędzia do zdejmowania izolacji z automatyczną regulacjąDo przewodów cienkodrutowych i żył jednodrutowychIdealne do zastosowań w branży mechanicznej, inżynierii procesowej, kolejnictwie, energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony przeciwwybuchowej, a także w środowisku morskim, nadmorskim oraz w przemyśle stoczniowymDługość zdejmowania płaszczka można nastawić za pomocą blokady końca długościAutomatyczne otwarcie szczęk po zakończeniu operacji zdejmowania izolacjiBrak rozchodzenia się pojedynczych przewodówMożliwość dostosowania do różnych grubości izolacjiDwuetałowa obróbka kabli z podwójną izolacją, bez specjalnego regulowaniaBez luzu w samo-regulującej jednostce cięciaDuża trwałośćZoptymalizowana ergonomiczna konstrukcja

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	STRIPAX	Wersja
Nr zam.	9005000000	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia
GTIN (EAN)	4008190072506	
Ilość	1 ST	

CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Crimping tools



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PZ 4	Wersja
Nr zam.	9012500000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych,
GTIN (EAN)	4008190090920	0.5mm ² , 4mm ² , Zagniatanie trapezowe
Ilość	1 ST	

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/15D BL	Wersja
Nr zam.	9019160000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190028732	
Ilość	500 ST	

walizka



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenuPrzeñośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejscaZ 2 stabilnymi zamkami przesuwнымиWalizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięciaUżywając wkładek można je podzielić na segmenty

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KOFFER PSC4-01	Wersja
Nr zam.	9028860000	Narzędzia, Skrzynka asortymentowa
GTIN (EAN)	4032248304608	
Ilość	1 ST	

CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Akcesoria

www.weidmueller.com

wkładki



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenu
Przenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejsca
Z 2 stabilnymi zamkami przesuwnymi
Walizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięcia
Używając wkładek można je podzielić na segmenty

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Wersja
Nr zam.	9028460000	Asortyment wkładek
GTIN (EAN)	4032248310029	
Ilość	100 ST	
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Wersja
Nr zam.	9028450000	Asortyment wkładek
GTIN (EAN)	4032248310012	
Ilość	1 ST	