

## IE-TO-LCD-MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Wyjście szyny DIN, złącze LC duplex zgodnie z IEC  
61754-20

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Szyny nośne Outlet, LWL, LC-Duplex, Multimode, GOF, POF, IP20
Nr zam.	<a href="#">8947010000</a>
Typ	IE-TO-LCD-MM
GTIN (EAN)	4032248735020
Ilość	10 szt.

## IE-TO-LCD-MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Masa netto 32.5 g

## Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C  
Temperatura układania

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach,  
w których ma to zastosowanie / jest  
znane) 6a

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61754-20

## Dane ogólne

Barwny	Jasnoszary	Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0
rodzaj montażu	TS 35	Stopień ochrony	IP20
Cykle wpinania	1000	Typ włókna	Multimode, GOF, POF
Tłumienność wtrąceniowa	≤ 0,4 dB	złącze 1	LC Duplex
Przyłącze 2	LC Duplex		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		


**IE-TO-LCD-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rysunki**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunek wymiarowy**



## IE-TO-LCD-MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask. Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową. Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Oznaczniki urządzeń x 11 mm, PA 66, Barwny: biały,	
GTIN (EAN)	4032248402731	samoprzylepny	
Ilość	200 ST		