

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Z przewodem wewnętrznym o średnicy 1 mm Długość zdejmowanej izolacji ustawiana ogranicznikiem Automataczne otwieranie szczęk zaciskowych po zdjęciu izolacji

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia
Nr zam.	9003750000
Typ	M-D-STRIPAX LWL
GTIN (EAN)	4008 190068042
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Ostatnia data zamówienia	2025-11-29T00:00:00+01:00

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	16 mm	Głębokość (cale)	0.6299 inch
Wysokość	135 mm	Wysokość (cale)	5.3149 inch
Szerokość	82 mm	Szerokość (cale)	3.2283 inch
Masa netto	96.73 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zdejmowania izolacji do światłowodów
---------------	---

Narzędzia do usuwania izolacji

Typ kabla	Kabel POF z wewnętrznym przewodem o średnicy 1 mm	Średnica przewodu, maks.	1 mm
Zakres zdejmowania izolacji AWG, maks.	18 AWG	Maks. długość zdejmowania płaszczka	7.5 mm
Barwny	szary	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0.78 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Akcesoria / części zamienne



Z przewodem wewnętrznym o średnicy 1 mm Długość zdejmowanej izolacji ustawiana ogranicznikiem
Automatyczne otwieranie szczęk zaciskowych po zdjęciu izolacji

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MEHA KP LWL M-D-SPX	Wersja	
Nr zam.	9003760000	Akcesoria, Zapasowy nóż	
GTIN (EAN)	4008190055110		
Ilość	1 ST		