

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zestawy do zagniatania

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Asortyment narzędzi do zaciskania, Narzędzie do zaciskania: PZ 50, narzędzie do zdejmowania izolacji: AM 25, obszar zacisku, min.: 25, kod koloru: Weidmüller
Nr zam.	9028850000
Typ	CRIMP-SET PZ 50
GTIN (EAN)	403224838405 1
Ilość	1 szt.
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	261 mm	Głębokość (cale)	10.2756 inch
Wysokość	57 mm	Wysokość (cale)	2.2441 inch
Szerokość	338 mm	Szerokość (cale)	13.3071 inch
Masa netto	1759.55 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Dane techniczne

Opis artykułu	zestaw zawierający narz. do zaciskania do 50mm ² , narz. do zdejmowania płaszczka oraz tuleje kablowe w innej kolorystyce
---------------	--

Asortyment

obszar zacisku, maks.	50 mm ²	obszar zacisku, min.	25 mm ²
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego	narzędzie do zdejmowania izolacji	AM 25
Narzędzie do zaciskania	PZ 50	kod koloru	Weidmüller
Liczba AEH	200 pcs.		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Narzędzia



Narzędzia do zdejmowania płaszczki z kabli z izolacją PVC

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	AM 25	Wersja	
Nr zam.	9001540000	Narzędzia, Narzędzie do zdejmowania płaszczki	
GTIN (EAN)	4008190138271		
Ilość	1 ST		

Crimping tools



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PZ 50	Wersja	
Nr zam.	9006450000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych,	
GTIN (EAN)	4008190095796	25mm ² , 50mm ² , Zacisk z karbem	
Ilość	1 ST		

Przekrój znamionowy przewodu 35,0 mm²

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H35,0/30D 16 R	Wersja	
Nr zam.	9019310000	Gilza na żyłę, standard, 19 mm, 16 mm, czerwony	
GTIN (EAN)	4008190102234		
Ilość	50 ST		

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Przekrój przewodu 50 mm²

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H50,0/36D BL	Wersja	
Nr zam.	9019340000		Gilza na żyłę, standard, 26 mm, 20 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190067632		
Ilość	50 ST		

Przekrój znamionowy przewodu 25,0 mm²

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H25,0/30T SW	Wersja	
Nr zam.	9021190000		Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 16 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190115166		
Ilość	50 ST		
Typ	H25,0/36T SW	Wersja	
Nr zam.	9021200000		Gilza na żyłę, standard, 24 mm, 22 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190055400		
Ilość	50 ST		