

## M-D-STRIPAX LWL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Z przewodem wewnętrznym o średnicy 1 mm Długość zdejmowanej izolacji ustawiana ogranicznikiem Automataczne otwieranie szczęk zaciskowych po zdjęciu izolacji

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia
Nr zam.	<a href="#">9003750000</a>
Typ	M-D-STRIPAX LWL
GTIN (EAN)	4008 190068042
Ilość	1 szt.

## M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	16 mm	Głębokość (cale)	0.6299 inch
Wysokość	135 mm	Wysokość (cale)	5.3149 inch
Szerokość	82 mm	Szerokość (cale)	3.2283 inch
Masa netto	96.73 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zdejmowania izolacji do światłowodów
---------------	---------------------------------------------------

## Narzędzia do usuwania izolacji

Typ kabla	Kabel POF z wewnętrznym przewodem o średnicy 1 mm	Średnica przewodu, maks.	1 mm
Zakres zdejmowania izolacji AWG, maks.	18 AWG	Maks. długość zdejmowania płaszczka	7.5 mm
Barwny	szary	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0.78 mm <sup>2</sup>

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

## M-D-STRIPAX LWL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Akcesoria / części zamienne



Z przewodem wewnętrznym o średnicy 1 mm Długość zdejmowanej izolacji ustawiana ogranicznikiem  
Automatyczne otwieranie szczęk zaciskowych po zdjęciu izolacji

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MEHA KP LWL M-D-SPX	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9003760000</a>	Akcesoria, Zapasowy nóż	
GTIN (EAN)	4008190055110		
Ilość	1 ST		