

## HTG 58/59

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Praski do łączników koncentrycznych

Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku

Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, Zacisk sześciokątny
Nr zam.	<a href="#">9012020000</a>
Typ	HTG 58/59
GTIN (EAN)	4008 1900 18207
Ilość	1 szt.

## HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7.874 inch
Masa netto	418.7 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do złączy koncentrycznych BNC, TNC / SW 5,4/6,48	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	--	-----------	-------------------------------------

## Opis styku

rodzaj styku	złącza koncentryczne
--------------	----------------------


## dane narzędzia do zagniatania

Rozpiętość klucza sześciokątnego (A 2)	6.48 mm	Rozpiętość klucza sześciokątnego (A 3)	1.72 mm
Rozpiętość klucza sześciokątnego (A)	5.4 mm	Przekrój tulejek na żyłę, max.	30 mm <sup>2</sup>
Przekrój tulejek na żyłę, min.	30 mm <sup>2</sup>	Średnica tulejki zewnętrznej	6.2 mm
Stacja do zagniatania, szerokość (B 2)	10 mm	Stacja do zagniatania, szerokość (B 3)	2.3 mm
Stacja do zagniatania, szerokość (B 1)	10 mm	rodzaj / profil zacisku	Zacisk sześciokątny
Średnica styku wewnętrznego (D)	2 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Rysunki**



## HTG 58/59

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Akcesoria / części zamienne



Praski do łączników koncentrycznych  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE ES HTG 58/59	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9011130000</a>	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4008190011406	
Ilość	1 ST	