

## HTX 138

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Praski do łączników koncentrycznych

Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku

Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obudwie

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, Zacisk sześciokątny
Nr zam.	<a href="#">9012400000</a>
Typ	HTX 138
GTIN (EAN)	4008190036546
Ilość	1 szt.

## HTX 138

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7.874 inch
Masa netto	415.08 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do kabli koncentrycznych Twinax / SW 8,24	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	---	-----------	-------------------------------------

## Opis styku


rodzaj styku	złącza koncentryczne
--------------	----------------------

## dane narzędzia do zagniatania

Rozpiętość klucza sześciokątnego (A 2)	1.72 mm	Rozpiętość klucza sześciokątnego (A)	8.24 mm
Przekrój tulejek na żyłę, max.	70 mm <sup>2</sup>	Przekrój tulejek na żyłę, min.	4 mm <sup>2</sup>
Średnica tulejki zewnętrznej	9.5 mm	Stacja do zagniatania, szerokość (B 2)	2.3 mm
Stacja do zagniatania, szerokość (B 1)	10 mm	rodzaj / profil zacisku	Zacisk sześciokątny
Średnica styku wewnętrznego (D)	2 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



## HTX 138

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Akcesoria / części zamienne



Praski do łączników koncentrycznych  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE ES HTX 138	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9003140000</a>	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna	
GTIN (EAN)	4008190025229		
Ilość	1 ST		