

## HTF 63

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Praski do wtyków płaskich i tulejek konektorowych z otwartym lub toczonym szponem zacisku  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze  
Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Zagniatanie B
Nr zam.	<a href="#">9013400000</a>
Typ	HTF 63
GTIN (EAN)	4008 190056995
Ilość	1 szt.

## HTF 63

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7.874 inch
Masa netto	438.2 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do wtyków płaskich i płaskich tulei wtykowych szerokość wtyku 6,3 mm	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	--	-----------	-------------------------------------

## Opis styku

rodzaj styku	wtyk / tuleja F	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 14
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 21	szerokość wtyku	6.3 mm
obszar zacisku, maks.	2.5 mm <sup>2</sup>	obszar zacisku, min.	0.5 mm <sup>2</sup>

## dane narzędzia do zagniatania

Przekrój tulejek na żyłę, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie B
--------------------------------	---------------------	-------------------------	---------------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## HTF 63

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Rysunki

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HTF 63

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Akcesoria / części zamienne



Praski do wtyków płaskich i tulejek konektorowych z otwartym lub toczonym szponem zacisku  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze  
Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE AN HTF 63	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1246410000</a>	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118034653	
Ilość	1 ST	