

## CTN 25 D4 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Praski do niezolowanych łączników toczonych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 10mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup> , Zacisk z karbem
Nr zam.	<a href="#">9017350000</a>
Typ	CTN 25 D4 ZERT
GTIN (EAN)	4008 190435752
Ilość	1 szt.

## CTN 25 D4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Szerokość	250 mm	Szerokość (cale)	9.8425 inch
Masa netto	717 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do złączy nieizolowanych 10-25 mm <sup>2</sup>	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	--	-----------	-------------------------------------

## Opis styku

rodzaj styku	złącze bez izol.	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 4
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 8	obszar zacisku, maks.	25 mm <sup>2</sup>
obszar zacisku, min.	10 mm <sup>2</sup>		


## dane narzędzia do zagniatania

Przekrój tulejek na żyłę, max.	25 mm <sup>2</sup>	rodzaj / profil zacisku	Zacisk z karbem
--------------------------------	--------------------	-------------------------	-----------------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Rysunki**



## CTN 25 D4 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Akcesoria / części zamienne



Praski do niez izolowanych łączników toczonych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE ES CTN 25 D4	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9050570000</a>	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4008190353704	
Ilość	1 ST	