


LIS 6M5 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Izolowane złącze kablowe rozwidlone wykonane z PCW
lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe
stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6 mm ² ,żółty
Nr zam.	9200420000
Typ	LIS 6M5 V
GTIN (EAN)	4032248410262
Ilość	100 szt.

LIS 6M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	8 mm	Głębokość (cale)	0.315 inch
Szerokość	26.9 mm	Szerokość (cale)	1.0591 inch
Masa netto	1.63 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	izolowana końcówka widelkowa 6,0 mm ² / M5
---------------	--

Łączniki

Przekrój przyłącza przewodu, maks. izolacja	6 mm ² dostępny	Przekrój przyłącza przewodu, min. rozmiar (boleć)	4 mm ² M 5
rozmiar	M 5	Materiał/tworzywo sztuczne	PVC
Kolor identyfikacyjny	żółty	Gęstość złącza (S1)	1 mm
Długość połączenia (l)	21.35 mm	Średnica wewnętrzna (d1)	5.3 mm
Długość kołnierza plastikowego (b)	14.15 mm	Średnica kołnierza plastikowego (D)	6.4 mm
Średnica zewnętrzna (d)	9 mm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Drawings



LIS 6M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Crimping tools



Praski do łączników izolowanych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku. Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze. Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków. Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CTI 6	Wersja
Nr zam.	9006120000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm ² , Zaciskanie owalne, Zagniatanie podwójne
Ilość	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Wersja
Nr zam.	9202850000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do obróbki izolowanych złązek
GTIN (EAN)	4032248517855	kablowych, 0.5mm ² , 6mm ² , Zaciskanie owalne, Zagniatanie
Ilość	1 ST	równoległe