

## BIT E6,3 PZ2X70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,  
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny  
bity z rowkiem krzyżowym Typ Pozidriv PZ/DIN 5262,  
chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

### Ogólne dane zamówieniowe

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Wersja               | Akcesoria, Nasadka do wkrętaka  |
| Nr zam.              | <a href="#">9024110000</a>      |
| Typ                  | BIT E6,3 PZ2X70                 |
| GTIN (EAN)           | 4008190870706                   |
| Ilość                | 5 szt.                          |
| Status dostawy       | element wycofywany z produkcji  |
| Dostępne do          | 2021-03-31T00:00:00+02:00       |
| Produkt alternatywny | <a href="#">BIT E6,3 PZ2X70</a> |

## BIT E6,3 PZ2X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |        |                  |             |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Szerokość  | 70 mm  | Szerokość (cale) | 2.7559 inch |
| Masa netto | 15.2 g |                  |             |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Dane techniczne

|               |  |
|---------------|--|
| Opis artykułu | bit z końcówką z rowkiem krzyżowym ,Typ Pozidriv, rozm.2 |
|---------------|--|

## Narzędzia do skręcania

|                  |                           |                                 |   |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Kształt          | A 6,3 DIN 3126, Pozidrive | rozmiar                         | 2 |
| Długość końcówki | 70 mm                     | rozmiar końcówki rowek krzyżowy | 2 |

## Wkrętak elektryczny

|        |       |
|--------|-------|
| Ciężar | 7.6 g |
|--------|-------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003864    | ETIM 9.0    | EC003864    |
| ETIM 10.0   | EC003864    | ECLASS 14.0 | 21-04-42-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-42-03 |             |             |