

ZH-BOX 0,5-2,5QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Skrzynka wypełniona bliźniaczymi końcówkami tulejkowymi z kołnierkami z tworzywa sztucznego: kod koloru Weidmüller

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Asortyment gilz na żyty, skrzynia, kod koloru: Weidmueller
Nr zam.	9025390000
Typ	ZH-BOX 0,5-2,5QMM
GTIN (EAN)	4008 19034 1015
Ilość	1 szt.
opakowanie	skrzynia

ZH-BOX 0,5-2,5QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	40 mm	Wysokość (cale)	1.5748 inch
Średnica	92 mm	Masa netto	66.88 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	Końcówka tulejkowa	Wykonanie	standard
---------------	--------------------	-----------	----------

Tulejki kablowe

kod koloru	Weidmueller
------------	-------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

ZH-BOX 0,5-2,5QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14 ZH OR	Wersja
Nr zam.	9037200000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190492397	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14 ZH W	Wersja
Nr zam.	9037230000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190853976	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/15 ZH GE	Wersja
Nr zam.	9037260000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, złoty
GTIN (EAN)	4008190492731	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/16 ZH R	Wersja
Nr zam.	9037290000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190492762	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/19D ZH BL	Wersja
Nr zam.	9037500000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190493073	
Ilość	500 ST	