

H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Skrzynka wypełniona końcówkami tulejkowymi z kołnierzami z tworzywa sztucznego:
 kod koloru Weidmüller kod koloru DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: Weidmüller
Nr zam.	9025920000
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM
GTIN (EAN)	4008 190101442
Ilość	1 szt.
opakowanie	skrzynia

Dane techniczne**Dopuszczenia**ROHS Zgodny**Wymiary i masa**

Wysokość	40 mm	Wysokość (cale)	1.5748 inch
Średnica	92 mm	Masa netto	69.52 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczneOpis artykułu Końcówka tulejkowa**Tulejki kablowe**kod koloru Weidmüller**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych


dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H4,0/18D GR	Wersja	
Nr zam.	9019190000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary	
GTIN (EAN)	4008190141349		
Ilość	500 ST		

Przekrój znamionowy przewodu 6,0 mm²




dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/20 SW	Wersja	
Nr zam.	0533500000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, czarny	
GTIN (EAN)	4008190183905		
Ilość	100 ST		

Przekrój znamionowy przewodu 10,0 mm²



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H10,0/22 EB	Wersja	
Nr zam.	0534200000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, kość słoniowa	
GTIN (EAN)	4008190033460		
Ilość	100 ST		

Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 16,0 mm²



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H16,0/22 GN	Wersja	
Nr zam.	0565900000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, zielony	
GTIN (EAN)	4008190022181		
Ilość	100 ST		