

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zestawy do zagniatania

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Asortyment narzędzi do zaciskania, Narzędzie do zaciskania: CTI 6, narzędzie do zdejmowania izolacji: STRIPAX, obszar zacisku, min.: 0.5
Nr zam.	9202600000
Typ	CRIMPSET CTI 6
GTIN (EAN)	4032248502769
Ilość	1 szt.
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i masa**

Głębokość	330 mm	Głębokość (cale)	12.9921 inch
Wysokość	79 mm	Wysokość (cale)	3.1102 inch
Szerokość	413 mm	Szerokość (cale)	16.2598 inch
Masa netto	4796.62 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Dane techniczne

Opis artykułu	Zestaw zawierający narzędzie do zaciskania do przekrojów maks. 6 mm ² , narzędzie do zdejmowania izolacji oraz izolowane złączki
---------------	---

Asortyment

obszar zacisku, maks.	6 mm ²	obszar zacisku, min.	0.5 mm ²
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego	narzędzie do zdejmowania izolacji	STRIPAX
Narzędzie do zaciskania	CTI 6	Liczba AEH	1900 pcs.

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Narzędzia



Narzędzia do zdejmowania izolacji z automatyczną regulacją
Do przewodów cienkodrutowych i żył jednodrutowych
Idealne do zastosowań w branży mechanicznej, inżynierii procesowej, kolejnictwie, energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony przeciwwybuchowej, a także w środowisku morskim, nadmorskim oraz w przemyśle stoczniowym
Długość zdejmowania płaszcza można nastawić za pomocą blokady końca długości
Automatyczne otwarcie szczęk po zakończeniu operacji zdejmowania izolacji
Brak dostosowania do różnych grubości izolacji
Dwuetażowa obróbka kabli z podwójną izolacją, bez specjalnego regulowania
Bez luzu w samo-regulującej jednostce cięcia
Duża trwałość
Optymalizowana ergonomiczna konstrukcja

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	STRIPAX	Wersja
Nr zam.	9005000000	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia
GTIN (EAN)	4008190072506	
Ilość	1 ST	

Crimping tools




Praski do łączników izolowanych
końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków
Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CTI 6	Wersja
Nr zam.	9006120000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm ² , 6mm ² , Zaciskanie owalne, Zagniatanie podwójne
GTIN (EAN)	4008190044527	
Ilość	1 ST	

Końcówki kablowe oczkowe

W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVC
Wersje dostępne w sprzedaży
nie lutowane
ze stożkowym lejkiem wpustowym



CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIR 6M5 V	Wersja
Nr zam.	9200240000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410064	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 6M6 V	Wersja
Nr zam.	9200250000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	

Końcówki kablowe z bolcem




Izolowane złącze kablowe męskie wykonane z PCW lub PC/PA Konstrukcje konwencjonalne Nielutowane Ze stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIP 6R14 V	Wersja
Nr zam.	9200480000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 mm ² , żółty
GTIN (EAN)	4032248410323	
Ilość	100 ST	

Końcówki kablowe oczkowe



W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVC Wersje dostępne w sprzedaży nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIR 2,5M5 V	Wersja
Nr zam.	9200180000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409808	
Ilość	100 ST	


CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Akcesoria

płaskie tuleje wtykowe



Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą. Wersje dostępne w sprzedaży: nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIF 2,5F638 R	Wersja
Nr zam.	9200560000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , niebieski
GTIN (EAN)	4032248410408	
Ilość	100 ST	

Końcówki kablowe z bolcem



Izolowane złącze kablowe męskie wykonane z PCW lub PC/PAK. Konstrukcje konwencjonalne. Nielutowane. Ze stożkowym kanałem do wprowadzania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIP 1,5R12 V	Wersja
Nr zam.	9200460000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4032248410309	
Ilość	100 ST	
Typ	LIP 2,5R12 V	Wersja
Nr zam.	9200470000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , niebieski
GTIN (EAN)	4032248410316	
Ilość	100 ST	

złączki stykowe



W pełni izolowane wspólne złącze wykonane z PCW lub PC/PAK. Konstrukcje konwencjonalne. Nielutowane.

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIB 6B26 VF	Wersja
Nr zam.	9200510000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 mm ² , żółty
GTIN (EAN)	4032248410354	
Ilość	100 ST	

Końcówki kablowe oczkowe

W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVC
Wersje dostępne w sprzedaży nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIR 1,5M4 V	Wersja
Nr zam.	9200090000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409853	
Ilość	100 ST	

Końcówki kablowe widełkowe

Izolowane złącze kablowe rozwidlone wykonane z PCW lub PC/PAK
Konstrukcje konwencjonalne
Nielutowane
Ze stożkowym kanałem do wprowadzania



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIS 6M6 V	Wersja
Nr zam.	9200430000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 mm ² , żółty
GTIN (EAN)	4032248410279	
Ilość	100 ST	

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

płaskie tuleje wtykowe



Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą. Wersje dostępne w sprzedaży: nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIF 1,5F638 R	Wersja
Nr zam.	9200540000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4032248410385	
Ilość	100 ST	

złączki stykowe



W pełni izolowane wspólne złącze wykonane z PCW lub PC/PAK. Konstrukcje konwencjonalne. Nielutowane.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIB 2,5B25 VF	Wersja
Nr zam.	9200500000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , niebieski
GTIN (EAN)	4032248410347	
Ilość	100 ST	

Końcówki kablowe widełkowe



Izolowane złącze kablowe rozwidłone wykonane z PCW lub PC/PAK. Konstrukcje konwencjonalne. Nielutowane. Ze stożkowym kanałem do wprowadzania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIS 1,5M4 V	Wersja
Nr zam.	9200310000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4032248410132	
Ilość	100 ST	

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	LIS 2,5M5 V	Wersja
Nr zam.	9200380000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410224	mm ² , niebieski
Ilość	100 ST	

Końcówki kablowe oczkowe

W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVC
Wersje dostępne w sprzedaży: nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIR 1,5M5 V	Wersja
Nr zam.	9200100000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0.5
GTIN (EAN)	4032248409860	mm ² - 1.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 2,5M6 V	Wersja
Nr zam.	9200190000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1.5
GTIN (EAN)	4032248410019	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	

wkładki



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenu
Przenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejsca
Z 2 stabilnymi zamkami przesuwными
Walizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięcia
Używając wkładek można je podzielić na segmenty

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EINSATZ BA8-PSC 80	Wersja
Nr zam.	9202310000	Asortyment wkładek
GTIN (EAN)	4032248486687	
Ilość	1 ST	


CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

płaskie tuleje wtykowe



Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą. Wersje dostępne w sprzedaży nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIF 1,5F288 R	Wersja
Nr zam.	9200520000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4032248410361	
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 6F638 R	Wersja
Nr zam.	9200570000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , żółty
GTIN (EAN)	4032248410415	
Ilość	100 ST	

złączki stykowe



W pełni izolowane wspólne złącze wykonane z PCW lub PC/PA. Konstrukcje konwencjonalne. Nielutowane.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIB 1,5B25 VF	Wersja
Nr zam.	9200490000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4032248410330	
Ilość	100 ST	

walizka



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenu. Przenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejsca. 2 stabilnymi zamkami przesuwными. Walizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięcia. Używając wkładek można je podzielić na segmenty.

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KOFFER PSC80 PC	Wersja
Nr zam.	9202330000	Narzędzia, Skrzynka / walizka
GTIN (EAN)	4032248486700	
Ilość	1 ST	