

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Zestawy do zagniatania

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wersja | Asortyment narzędzi do zaciskania, Narzędzie do zaciskania: STRIPAX-Plus, narzędzie do zdejmowania izolacji: STRIPAX-Plus, obszar zacisku, min.: 0.5, kod koloru: DIN |
| Nr zam. | 9028780000 |
| Typ | CRIMP-SET STRIPAX PLUS D |
| GTIN (EAN) | 4032248392766 |
| Ilość | 1 szt. |
| opakowanie | skrzynia z tworzywa sztucznego |

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|
| Głębokość | 261 mm | Głębokość (cale) | 10.2756 inch |
| Wysokość | 57 mm | Wysokość (cale) | 2.2441 inch |
| Szerokość | 338 mm | Szerokość (cale) | 13.3071 inch |
| Masa netto | 1100 g | | |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

Dane techniczne

| | |
|---------------|--|
| Opis artykułu | Zestaw obejmuje narzędzie do zaciskania / ściągania izolacji do maks. 2,5 mm ² oraz paski tulei kablowych Weidmüller z kodem koloru DIN |
|---------------|--|

Asortyment

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| obszar zacisku, maks. | 2.5 mm ² | obszar zacisku, min. | 0.5 mm ² |
| opakowanie | skrzynia z tworzywa sztucznego | narzędzie do zdejmowania izolacji | STRIPAX-Plus |
| Narzędzie do zaciskania | STRIPAX-Plus | kod koloru | DIN |
| Liczba AEH | 2500 pcs. | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000524 | ETIM 9.0 | EC000524 |
| ETIM 10.0 | EC000524 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-18 | | |

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

połączone pasy tulejek kablowych

Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN



Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | H0,5/14D W BD | Wersja |
| Nr zam. | 9004280000 | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4008190162627 | |
| Ilość | 500 ST | |
| Typ | H0,75/14D GR BD | Wersja |
| Nr zam. | 9004300000 | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary |
| GTIN (EAN) | 4008190154837 | |
| Ilość | 500 ST | |
| Typ | H1,0/14D R BD | Wersja |
| Nr zam. | 9004330000 | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony |
| GTIN (EAN) | 4008190047498 | |
| Ilość | 500 ST | |
| Typ | H1,5/14D SW BD | Wersja |
| Nr zam. | 9004350000 | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny |
| GTIN (EAN) | 4008190005474 | |
| Ilość | 500 ST | |
| Typ | H2,5/14D BL BD | Wersja |
| Nr zam. | 9004360000 | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 8 mm, niebieski |
| GTIN (EAN) | 4008190083397 | |
| Ilość | 500 ST | |

Stripax plus



Narzędzia do cięcia, odizolowywania oraz zaprasowywania do połączonych w taśmy tulejek kablowych

Cięcie Odizolowywanie Zaprasowywanie Automatycznie podawanie tulejek kablowych Grzechotka zapewnia precyzję zacisku
Możliwość odblokowania w przypadku nieprawidłowego działania
Wydajność: tylko jedno narzędzie potrzebne do pracy z kablem, a tym samym znaczne oszczędności czasu
Możliwa obróbka wyłącznie tulejek kablowych połączonych w taśmy, po 50 sztuk każda, produkowanych przez Weidmüller. Zastosowanie tulejek kablowych na szpulkach może doprowadzić do zniszczenia narzędzia.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | STRIPAX PLUS 2.5 | Wersja |
| Nr zam. | 9020000000 | narzędzia do cięcia, zdejmowania izolacji i zaciskania końcówek, |
| GTIN (EAN) | 4008190067267 | Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0,5mm ² , 2,5mm ² , |
| Ilość | 1 ST | Zagniatanie trapezowe |

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Akcesoria

www.weidmueller.com

walizka



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenuPrzenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejscaZ 2 stabilnymi zamkami przesuwnymiWalizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięciaUżywając wkładek można je podzielić na segmenty

Ogólne dane zamówieniowe

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| Typ | KOFFER PSC4-01 | Wersja | |
| Nr zam. | 9028860000 | Narzędzia, Skrzynka asortymentowa | |
| GTIN (EAN) | 4032248304608 | | |
| Ilość | 1 ST | | |