

LIB 6B26 VF


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



W pełni izolowane wspólne złącze wykonane z PCW lub
PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowane

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6 mm ² ,żółty
Nr zam.	9200510000
Typ	LIB 6B26 VF
GTIN (EAN)	40322484 10354
Ilość	100 szt.

LIB 6B26 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	8.3 mm	Głębokość (cale)	0.3268 inch
Szerokość	26 mm	Szerokość (cale)	1.0236 inch
Masa netto	2.15 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	izolowana końcówka stykowa 6,0 mm ² L=26,0 mm
---------------	--

Łączniki

Przekrój przyłącza przewodu, maks. izolacja	6 mm ² dostępny	Przekrój przyłącza przewodu, min. rozmiar (długość kołka)	4 mm ² 26 mm
rozmiar	26.0 mm	Materiał/tworzywo sztuczne	PVC
Kolor identyfikacyjny	żółty	Średnica kołnierza plastikowego (D)	6 mm

Klasyfikacje


ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

LIB 6B26 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com



LIB 6B26 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Crimping tools



Praski do łączników izolowanych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku. Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze. Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków. Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CTI 6	Wersja
Nr zam.	9006120000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm ² , Zaciskanie owalne, Zagniatanie podwójne
Ilość	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Wersja
Nr zam.	9202850000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do obróbki izolowanych złązek
GTIN (EAN)	4032248517855	kablowych, 0.5mm ² , 6mm ² , Zaciskanie owalne, Zagniatanie
Ilość	1 ST	równoległe