

SLICER NO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Proste, szybkie i precyzyjne zdejmowanie płaszczka ze wszystkich popularnych kabli okrągłych 4 - 37 mm² Śruba radełkowa na końcu rękojeści do ustawiania głębokości cięcia (Ustawienie głębokości cięcia wyklucza uszkodzenia przewodów wewnątrz)

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Sheathing strippers
Nr zam.	9918070000
Typ	SLICER NO 16
GTIN (EAN)	4032248359189
Ilość	1 szt.

SLICER NO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	35 mm	Głębokość (cale)	1.378 inch
Wysokość	29 mm	Wysokość (cale)	1.1417 inch
Szerokość	132 mm	Szerokość (cale)	5.1968 inch
Masa netto	74 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Dane techniczne

Opis artykułu	Nożyk do przewodów o średnicy zewnętrznej 4 - 16mm ø
---------------	--

Narzędzia do usuwania izolacji

Typ kabla	przewody o cienkich drutach i masywne z izolacją PVC	Średnica przewodu, maks.	16 mm
Średnica przewodu, min.	4 mm	Zakres zdejmowania izolacji AWG, maks.	6 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	201 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

SLICER NO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Akcesoria / części zamienne



Proste, szybkie i precyzyjne zdejmowanie płaszczka ze wszystkich popularnych kabli okrągłych 4 - 37 mm²
Śruba radełkowa na końcu rękojeści do ustawiania głębokości cięcia (Ustawienie głębokości cięcia wyklucza uszkodzenia przewodów wewnątrz)

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ZUB SLICER NO 16-35	Wersja	
Nr zam.	9201430000	Sheathing strippers	
GTIN (EAN)	4032248430314		
Ilość	2 ST		