Справочный листок технических дан-

RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Профиль RS 70 представляет вставную модульную систему для монтажной рейки с возможностью гибкого расширения до требуемой длины. Система состоит из промежуточных секций различной длины. С фиксирующей ножкой или без нее (на выбор) и концевыми пластинами со опцией встроенной маркировки. Печатная плата вставляется сбоку, а стационарные встроенные фиксаторы обеспечивают надежное крепление.

Основные данные для заказа

Версия	Фиксатор, RS 70 оранжевый, Концевая пластина правой монтажной DIN-рейки, Ширина: 13.7 mm
Заказ №	<u>0126260000</u>
Тип	RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665
GTIN (EAN)	4008190178772
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных



RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	28.55 mm	Глубина (дюймов)	1.124 inch	
Высота	70 mm	Высота (в дюймах)	2.7559 inch	
Высота, мин.	32 mm	Ширина	13.7 mm	
Ширина (в дюймах)	0.5394 inch	Масса нетто	5.55 g	
Экологическое соответстви	е изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Соответствует оез исключения Нет SVHC выше 0.1 wt%			
TILACIT SVIIC	TICL SVITC BBIME U, I WE	<i>7</i> 0		
Общие данные				
Цветовой код	оранжевый	Вид защиты	IP00	
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 2000	Способность к заливке	Нет	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Изоляционный материал	PA 66	
Поверхность	необработанный	Основной материал	PA 66	
Сравнительный показатель пробоя (СТІ)	600 ≤ CTI			
Классификации				
ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779	
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779	
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92	
ECLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02	
ECLASS 15.0	27-19-06-02			

Справочный листок технических данных

Weidmüller 🏖

RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



