

**SCHS1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Основные данные для заказа**

Версия	Маркировка оборудования, Аксессуар, 1000 x 17 mm, ПВХ, Цветовой код: черный, Держатель маркировки
Заказ №	<a href="#">0138900000</a>
Тип	SCHS1
GTIN (EAN)	4008 190009 168
Кол.	50 Штука

## SCHS1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	6 mm	Глубина (дюймов)	0.2362 inch
Высота	1000 mm	Высота (в дюймах)	39.37 inch
Ширина	17 mm	Ширина (в дюймах)	0.6693 inch
Длина	1000 mm	Длина (в дюймах)	39.37 inch
Диаметр	0 mm	Масса нетто	93 g

### Температуры

Температурный диапазон вставки	-20...80 °C
--------------------------------	-------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Маркировочные элементы для устройств

Диаметр	0 mm	Галогены	Нет
---------	------	----------	-----

### Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	0
Исполнение	Держатель маркировки
Ширина	17 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-20 °C
Цветовой код	черный
Галогены	Нет
Длина	1000 mm
Основной материал	ПВХ
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Accessories
Температурный диапазон вставки	-20...80 °C

### Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**SCHS1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## SCHS1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Вставные шильдики ESO



#### Основные данные для заказа

Тип	ESO/SCHS1 500X12,5X0,3	Версия	
Заказ №	<a href="#">0139000000</a>	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 500 x	
GTIN (EAN)	4008190047252	12.5 mm, белый	
Кол.	100 ST		

### Прозрачные полосы STR



#### Основные данные для заказа

Тип	STR F.SCHS	Версия	
Заказ №	<a href="#">0139200000</a>	Маркировка клемм, Защитный колпачок, 500 x 12.5 mm,	
GTIN (EAN)	4008190159290	прозрачный	
Кол.	1 ST		